

品番：EA762HC-63

品名：20枚用 ホッチキス(ベージュ)



販売価格	800円(税抜)／ 880円(税込)		
カタログ価格	800円(税抜)／880円(税込)		
在庫数	最新在庫: 4 (2025/12/17 16:48現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1856ページ		



カタログ訂正

25/08/04 アイコン:(誤)フラットクリンチャー→(正)通常のクリンチ (No.56 9046)

アウトドアやDIYにもおすすめなギア系ホッチキス。ポスター貼りに使えるタッキング対応

仕様

メーカー	マックス (MAX)	型番	HD-10GK
とじ枚数	20枚	とじ奥行	53mm(最大)
カラー	ベージュ	針サイズ	10号
全長	94mm	針装てん数	50本
サイズ(W×D×H)mm	22×94×39	重量(g)	70g
付属品	針1000本	本体カバー素材	エラストマー
通常のクリンチ方式			
オープンスライド方式			
アウトドアやDIYにもおすすめなギア系ホッチキス			
文具より工具、書斎よりガレージが良く似合う、タフなギア系文具			
電動工具にも使われるエラストマー製・ソフトグリップ採用の本体ボディ 握りやすく、持ちやすいデザイン			

書類の「とじ」「掲示」両方OK!タッキング対応モデル
とじ心地も当然、持ち心地も追求!しかも滑りにくい
逆手持ちも指にフィットするグリップ設計
しっくり手になじむ中央のくびれ形状
握る手の負荷を軽減するソフトグリップ
ラバー系樹脂(エラストマー)で覆われた。割れにくく衝撃に強い仕様。
そのデザイン性は当然、オフィスでも書斎でも
※オープンスライド方式とは ハンドルを開けてから、針入れ部分(マガジン部)の針押しを引き上げます。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.