

品番：EA762MA-6

品名：119x101x 95mm/ 25枚パンチ(レッド)



販売価格	1,950円(税抜) / 2,145円(税込)		
カタログ価格	1,950円(税抜) / 2,145円(税込)		
在庫数	最新在庫: 5 (2026/03/28 23:52現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1808ページ		



中空刃採用により軽い力で穴あけができるパンチ。見やすいセンタリングゲージつき

仕様

メーカー	マックス(MAX)	型番	DP-25T
穿孔能力	PPC用紙25枚	穴径	6mm
穴間隔	80mm	穴奥行	12mm
サイズ	119(W)×101(D)×95(H)mm ストップパ使用时高さ:53mm	重量	305g
カラー	レッド		

見やすく精度の高いセンタリングゲージ

収納可能な用紙ガイド

コンパクトに収納できるハンドルストップパ付

抜きカスが散らかりにくいダストカバー

中空刃で軽く穴あけ
(※中空刃: 刃の中が空洞の刃のこと。)

ハンドルは上下左右に広がる緩やかなラウンド形状を施すことで、手のひらがフィット、力が入りやすい。

ハンドル部の裏側にも配慮
全面プラスチックで手の指を包み込むことで、指先が痛くなりやすく、持ち上げたときにも優しい。

代替品



品番 EA762MA-7
コメント 違い:カラー

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.