

品番：EA762MA-8A

品名：AC100V オートパンチ



販売価格	43,200円(税抜) / 47,520円(税込)		
カタログ価格	43,200円(税抜) / 47,520円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/03/28 22:38現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	1809ページ		



ファイリングのスピードを上げる電動パンチ。用紙を入れてボタンを押すと自動で穴あけ

仕様

メーカー	マックス(MAX)	型番	EP-50CN II
電源	AC100V 50Hz/60Hz	穴径	6mm
穴間隔	80mm	穴奥行	12mm (JIS規格に準拠)
重量	2.4kg	サイズ	360(W)×123(D)×231(H)mm 360(W)×123(D)×405(H)mm(ア タッチメント装着時)
適応用紙サイズ	自動:A4ヨコ、B5ヨコ、レターヨコ 手動:A3タテ、A4タテ	穿孔能力	PPC用紙50枚※64g/㎡(55kg用紙)
コード長	1.8m	付属品	A3用紙用アタッチメント

自動でバラバラな用紙を揃え穴あけするので、ファイリング効率が大幅にアップします。

スタンド型で、卓上にも省スペースですっきり置けます。

約3.5秒で1回のパンチを完了。作業効率が大幅にアップします。

ファイリングのスピードを上げる電動パンチ

用紙を入れてボタンを押すと自動で穴あけ

分厚い書類のファイリング、2穴ファイルを多用する方に

書類を集めて差し込むだけで素早く揃えて穴あけ、整然としたファイリングを実現します。

穴あけ枚数50枚、穴あけ速さ3.5秒!

使用方法

- 1.用紙を入れる
- 2.自動で用紙揃え&穴あけ
- 3.約3.5秒で穴あけ完了

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.