

品番：EA762MB-11A

品名：142x363x180mm/200枚 強力型パンチ



販売価格	25,000円(税抜)／27,500円(税込)			
カタログ価格	25,000円(税抜)／27,500円(税込)			
在庫数	最新在庫: 2 (2025/10/02 08:44現在)			
商品入数	1	販売単位	個	
カタログページ	1858ページ			



厚い書類も軽い力で穴あけできるパンチ。紙ズレ防止プレートで最後までしっかり穴あけ。中心合わせが簡単なセンターゲージ搭載

仕様

メーカー	マックス (MAX)	型番	DP-200
穿孔能力	200枚	穴径	6mm
穴間隔	80mm	穴奥行	12mm
サイズ	142(W)×363(D)×180(H)mm	重量	2.62kg

厚い書類もプレートがしっかりホールド。軽い力でサクッと穴あけ！
紙ズレ防止プレート プレートで用紙を上からしっかりホールド。分厚い書類でもずれにくい。
安心カバー 刃部分に手が触れないようにガードする安全カバー。
サクッと軽いハンドル ハンドルレイアウトにより軽い力で穴あけを実現。
替刃交換ワンタッチボタン 簡単・安全な替刃交換を実現。強力マグネットで刃を落とさない。
付属品収納スペース

必要になったらすぐ取り出せる、替刃と刃受け。

位置決めダブルゲージ

左右のゲージが連動して、スムーズに用紙をセンタリング！
4穴タイプにも対応。

スルッとダストボックス

出し入れしやすく、抜きカスがそのまま捨てられる！
中が見える半透明のダストボックス。

代替品



品番 EA762MD-7

コメント 穿孔能力:PPC用紙165枚

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.