

品番：EA762MB-9A

品名：315x338x175mm/165枚 4穴強力型パンチ



販売価格	38,000円(税抜) / 41,800円(税込)		
カタログ価格	38,000円(税抜) / 41,800円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/04/04 15:32現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1809ページ		



カタログ訂正 25/08/25 穴奥行の訂正。誤:9mm、正:12mm(9025 No.56.57)

165枚の用紙を一度に穴あけできるシャープな切れ味のA4サイズ用紙専用の4穴大型パンチです

仕様

メーカー	カール事務器 (CARL)	型番	No.124N
穿孔能力	PPC用紙165枚(15mm厚まで)	穴径	6mm
穴間隔	80mm	穴奥行	12mm
サイズ	315(W)×338(D)×175(H)mm	重量	5kg
材質	ABS樹脂		

- A4サイズ固定サイドゲージ付
- 165枚の用紙を一度に穴あけできるシャープな切れ味のA4サイズ用紙専用の4穴大型パンチです。
- まとめて大量に穴あけ可能で、作業の効率が格段に向上します。
- 位置合わせは左端の固定ゲージに紙を当てるだけの簡単仕様
- ロットガードのローテーション ロットガード(刃受け)は、傷の少ない部分に刃が当たるよう定期的に回転させてください。パイプロット刃の切れ味低下を軽減できます。
- ロットガードの交換:ハンドルを上げた状態で、スライドして取り外します。
- パイプロット刃の交換は工具なしで簡単に行えます。

穴あけで出たパンチクズは、パイロット刃の中を通り、押し出されてクズ受けに入る仕組みになっています。クズは定期的に捨ててください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.