

品番：EA762MD-3

品名：B5/26-A4/30穴 多穴パンチ



販売価格	67,000円(税抜)／ 73,700円(税込)		
カタログ価格	67,000円(税抜)／73,700円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 （2026/03/30 13:31現在）		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	1809ページ		



仕様

メーカー	ライオン事務器 (LION)	型番	20155
サイズ	360(W)×235(D)×115(H)mm(ハンドル部高さ290mm)	重量	5.1kg
穿孔能力	PPC用紙18枚(2mm厚まで)	穴径	5.5mm
穴間隔	9.5mm	パンチ奥行	3.5mm
B5判用26穴とA4判用30穴の切り替えをレバー1本で行えます。			
B5判26穴・A4判30穴用			
独自の機構により軽い力で穿孔できます。			
オフィス・学校などで幅広くお使いいただけます。			
グリーン購入法適合品			
※PP、塩化ビニール、樹脂コーティングされた紙および紙以外のもの、シールに使用しないでください。			
※紙厚・紙質によっては穿孔できない場合があります。			

