

品番：EA762MD-7

品名：178x336x166mm/165枚 強力型パンチ



販売価格	16,800円(税抜) / 18,480円(税込)		
カタログ価格	16,800円(税抜) / 18,480円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/03/30 13:31現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	1809ページ		



#### 仕様

メーカー	ライオン事務器 (LION)	型番	20002
穿孔能力	PPC用紙165枚	穴径	6mm
穴間隔	80mm	穴奥行	9mm
サイズ	178(W)×336(D)×166(H)mm	重量	2.7kg
材質	ABS樹脂・スチール		

パイプ錐2穴式

フリータイプセンター割出しゲージ付(A4S/A3E~B7S/B6E)

A4用紙4穴対応(888表示)

パイプ錐はホルダーによるカートリッジ方式のため、安全・簡単に交換できます。

センター割出しゲージの樹脂製用紙ガイドは、不使用時(または、A4用紙4穴使用時)に押し下げることができます。

本体テーブルは、別売の予備パイプ錐2本(EA762MD-8)と受板10枚(EA762MD-9)が収納できるパーツケース付です。

グリーン購入法適合品

※PP、塩化ビニール、樹脂コーティングされた紙および紙以外のもの、シールに使用しないでください。

※紙厚・紙質によっては穿孔できない場合があります。

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.