

品番 : EA763A-31

品名 : AC100-220V/15A タイムスイッチ(24時間)



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 16,000円(税抜) / 17,600円(税込)    |      |   |
| カタログ価格  | 16,000円(税抜) / 17,600円(税込)    |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 1 (2026/04/06 15:37現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1947ページ                      |      |   |



#### 仕様

|          |                          |              |  |
|----------|--------------------------|--------------|--|
| メーカー     | パナソニック(Panasonic)        | 型番           | TB15601K   |
| 設定       | 24時間型(15分単位)             | 仕様           | 結線式  |
| 電源       | AC100-220V               | 回路数          | 1回路  |
| 回路構成     | 別回路                      | 接点構成         | 1c   |
| 抵抗負荷     | 15A                      | 接点容量         | 抵抗:15A<br>白熱灯:7.5A<br>誘導:10A<br>モーター:AC100V・450W、<br>AC200V・750W<br>最小適用負荷:DC5V 10mA |
| サイズ      | 50×77×99(H)mm            | 重量           | 210g   |
| 駆動方式     | クォーツモータ式                 | 出力方式         | タイマー出力   |
| 許容電圧変動範囲 | AC85-250V                | 周波数          | 50-60Hz  |
| 消費電力     | AC100V時:1W<br>AC200V時:2W | 電源表示         | 緑LED表示   |
| 停電補償     | 300時間(ニッケル水素電池使用)        | 時間精度         | ±15秒/月(25℃にて)  |
| 動作時刻精度   | ±5分以内                    | 接点開閉回数(抵抗負荷) | 2万回  |
|          |                          |              |  |

|                               |               |  |
|-------------------------------|---------------|--|
| 取付方法                          | 分電盤・DINレール・露出 |  |
| 便利な「入-自動-切」スイッチ付              |               |  |
| 協約型2Pサイズ、負荷のコントロールもきめ細かく行えます。 |               |  |
| ※設置には電気工事士の資格が必要です。           |               |  |

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.