

品番：EA763AA-121C

品名：32V型 デジタルハイビジョン液晶テレビ



販売価格	46,900円(税抜) / 51,590円(税込)		
カタログ価格	46,900円(税抜) / 51,590円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/04/04 13:26現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			



仕様

メーカー	アイリスオーヤマ (IRIS OHYAMA)	型番	LT-32E320B
仕様	32V型	消費電力	64W
サイズ	732(W)×166(D)×467(H)mm (スタンド込)	重量	3.6kg
電源	AC100V	バックライト	直下型LEDバックライト
表示画素数	1366×768(水平×垂直)	受信可能放送	地上デジタル: UHF(13~62ch) CATVパススルー(VHF、UHF)対応共有 BSデジタル: BS000~BS999 110度CSデジタル: CS000~CS999
端子	HDMI(Ver.1.4a標準規格×2) ARC対応(HDMI 1) CEC対応 録画用外付けHDD専用USB×2	付属品	リモコン×1、リモコン用単4乾電池(テスト用)×2、miniB-CASカード×1、B-CASカード紛失防止ホルダー×1、B-CASカード紛失防止ホルダー固定用ねじ×1、スタンド×2、スタンド固定用ねじ: 2本、取扱説明書×1、保証書×1、電源コードセット×1、AVケーブル×1
使用環境	温度: 0℃~40℃ / -20℃~45℃	待機電力	0.2W

	湿度:20%~80%RH/10%RH (結露のないこと)		
年間消費電力量	62kWh/年	省エネ達成率	65%
録画機能	裏番組録画・留守録対応 最大録画予約件数:64 最大録画番組数:3000 ※ハードディスクがないとできません。	チューナー数	地上デジタル×2 BS・110度CSデジタル×2
アンテナ端子	地上デジタル×1 BS・110度CSデジタル×1	スピーカー出力	6W+6W

VAパネルを採用し、自然で美しい映像を再現する液晶テレビです

見たままの自然な色合い、豊かで繊細な色彩を表現

肌や素材の質感まで、微細な明暗の違いもリアルに表現
深みのある映像美

画面全体に光源を敷き詰め、ムラなく明るく、美しく

番組視聴中も、裏で他の番組を録画できます。

地上波はもちろん、地上波デジタル、BSデジタル、110度CSデジタルにも対応

クイズ番組への参加など、双方向サービスを楽しめます。

外付けHDDやレコーダー、ゲーム機など様々な機器を接続して使えます。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.