

品番 : EA763AA-121D

品名 : 32V型 デジタルハイビジョン液晶テレビ



販売価格	46,900円(税抜)／51,590円(税込)		
カタログ価格	46,900円(税抜)／51,590円(税込)		
在庫数	最新在庫: 3 (2026/01/19 08:16現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	2072ページ		



仕様

メーカー	アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA)	型番	32WB10PB
仕様	32V型	消費電力	50W
サイズ	732(W)×180(D)×477(H)mm (スタンド込)	重量	4.19kg
電源	AC100V	バックライト	直下型LEDバックライト
表示画素数	1366×768(水平×垂直)	受信可能放送	地上デジタル:UHF(13~62ch) CATVパススルー(VHF, UHF)対応 BSデジタル:BS000~BS999 110度CSデジタル:CS000~CS999
端子	HDMI (Ver.1.4a標準規格×2) ARC対応(HDMI 2) 録画用外付けHDD専用USB×2	付属品	スタンド×2、スタンド固定用ねじ×4、 miniB-CASカード、AV入力アダプター、リモコン、単4形乾電池×2(テスト用)
使用環境	温度:0°C~40°C 湿度:20%~80%RH(結露のないこと)	待機電力	0.5W
年間消費電力量	75kWh/年	省エネ達成率	55%

録画機能	裏番組録画、留守録:対応 最大録画予約件数:64 最大録画番組数:3000 ※別売ハードディスクがないとできません。	チューナー数	地上デジタル×2 BS・110度CSデジタル×2
アンテナ端子	地上デジタル×1 BS・110度CSデジタル×1	スピーカー出力	2チャンネル、5W+5W
VAパネルを採用し、自然で美しい映像を再現する液晶テレビです。			
見たままの自然な色合い、豊かで繊細な色彩を表現。			
コントラスト比3000:1 微細な明暗の違いも巧みに表現。肌や素材の質感までリアルに伝えます。			
直下型LEDバックライト LEDで画面全体を明るく照らし、鮮やかでメリハリのある映像に。			
好きな番組を見ながら、別チャンネルの番組を録画できます。見たい番組が重なっても安心。			
外付けHDD(別売)を繋ぐだけ。レコーダーなしで簡単に録画できます。			
地上デジタル放送はもちろん、BS・CS放送にも対応。選べる番組の幅が広がります。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.