

品番：EA763AA-121D

品名：32V型 デジタルハイビジョン液晶テレビ



販売価格	46,900円(税抜) / 51,590円(税込)		
カタログ価格	46,900円(税抜) / 51,590円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/03/20 20:05現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	2072ページ		

仕様

メーカー	アイリスオーヤマ (IRIS OHYAMA)	型番	32WB10PB
仕様	32V型	消費電力	50W
サイズ	732(W)×180(D)×477(H)mm (スタンド込)	重量	4.19kg
電源	AC100V	バックライト	直下型LEDバックライト
表示画素数	1366×768(水平×垂直)	受信可能放送	地上デジタル: UHF(13~62ch) CATVパススルー(VHF、UHF)対応 BSデジタル: BS000~BS999 110度CSデジタル: CS000~CS999
端子	HDMI(Ver.1.4a標準規格×2) ARC対応(HDMI 2) 録画用外付けHDD専用USB×2	付属品	スタンド×2、スタンド固定用ねじ×4、 miniB-CASカード、AV入力アダプ ター、リモコン、単4形乾電池×2(テス ト用)
使用環境	温度: 0℃~40℃ 湿度: 20%~80%RH(結露のないこ と)	待機電力	0.5W
年間消費電力量	75kWh/年	省エネ達成率	55%

録画機能	裏番組録画、留守録:対応 最大録画予約件数:64 最大録画番組数:3000 ※別売ハードディスクがないとできません。	チューナー数	地上デジタル×2 BS・110度CSデジタル×2
アンテナ端子	地上デジタル×1 BS・110度CSデジタル×1	スピーカー出力	2チャンネル、5W+5W

VAパネルを採用し、自然で美しい映像を再現する液晶テレビです。

見たままの自然な色合い、豊かで繊細な色彩を表現。

コントラスト比3000:1
微細な明暗の違いも巧みに表現。肌や素材の質感までリアルに伝えます。

直下型LEDバックライト
LEDで画面全体を明るく照らし、鮮やかでメリハリのある映像に。

好きな番組を見ながら、別チャンネルの番組を録画できます。見たい番組が重なっても安心。

外付けHDD(別売)を繋ぐだけ。レコーダーなしで簡単に録画できます。

地上デジタル放送はもちろん、BS・CS放送にも対応。選べる番組の幅が広がります。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.