品番: EA763AA-126A

品名:[7V型] バックカメラモニターセット(BOXボディ用)



販売価格	37,500円(税抜)/41,250円(税込)				
カタログ価 格	37,500円(税抜)/41,250円(税込)				
在庫数	最新在庫: 2 (2025/09/16 11:15現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログ ページ	0274ページ				











仕様

メーカー	F.R.C.	型番	NX-B5007
電源	DC12V·24V	バックカメラ画角	水平:約90° 垂直:約45°
バックカメラ有効画素数	640(水平)×480(垂直) 約31万画素	画面サイズ	154×86(H)mm 対角177㎜(7V型)IPS液晶モニター
ディスプレイ解像度	1024(水平)×600(垂直)	映像出力	NTSC (RCAピン) 1Vpp(75Ω)
バックカメラ映像方向	鏡像(後方確認専用)	防塵·防水規格	IP67(バックカメラ)
使用温度範囲	バックカメラ:-10℃~50℃ ディスプレイ:-20℃~70℃	サイズ	バックカメラ:76×78×77(H)mm ディスプレイ:181×26×121(H)mm
重量	バックカメラ:約300g ディスプレイ:約390g	付属品	バックカメラ、ディスプレイユニット、電源ケーブルユニット、カメラ用電源・映像ケーブル、角度調整固定ねじ(×4)、ミラーアーム取付アダプター、リモコン、取扱説明書

モニターは7V型液晶カラーモニター採用

カメラは防水・防塵・堅牢ボディー

31万画素CCDイメージセンサー採用

夜間の撮影も可能な赤外線LED搭載

リバース連動対応

バックギヤに入れるとバックカメラ映像に切り替わります

モニター画面の詳細な設定が可能

モニターの明るさ、コントラスト、言語など詳細な設定ができます

BOXボディ用

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.