

品番 : EA763AA-128

品名 : [7V型] バックカメラモニターセット(平ボディ用)



販売価格	31,700円(税抜)／34,870円(税込)		
カタログ価格	31,700円(税抜)／34,870円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/02/21 08:54現在)		
商品入数	1	販売単位	St
カタログページ	0272ページ		



仕様

メーカー	F.R.C.	型番	NX-B2017
電源	カメラ部:DC12V(マイナスアース) ディスプレイ部:DC12/24V(マイナスアース)	消費電力	カメラ部:60mA ディスプレイ部:5W
カメラ画角	水平:約150° 垂直:約90° 対角:約170°	撮影素子	1/4インチ CMOSイメージセンサ
有効画素数	648(水平)×488(垂直) 約31万画素	映像方向	鏡像映像
使用温度範囲	-20°C～70°C	画面サイズ	幅154×高さ86mm 対角177mm(7V型) IPS液晶モニター
ディスプレイ解像度	1024(水平)×600(垂直)	防水構造	IP69K(バックカメラ)
外形寸法	カメラ部:約23(W)×25(D)×23(H) mm ※ステー部除く ディスプレイ部:181(W)×26(D)×121 (H)mm ※突起部除く	重量	カメラ部:約65g ディスプレイ部:約390g
付属品	カメラ本体、カメラステー用両面テープ、カメラステー固定ネジ、ディスプレイユニット、電源ケーブルユニット、カメラ用電源・映像ケーブル、カメラ用延長		

ケーブル、ミラーアーム取付アダプター、スペーサー、リモコン、取扱説明書

荷台が平ボディータイプのトラックに取り付けするバックカメラシステム

カメラは31万画素CCDイメージセンサー採用

1024×600ドット 高精細7V型IPSカラー液晶ディスプレイ

2系統の映像入力に対応・バックやサイドの死角をカバー

・リバース運動対応

バックギヤに入れるとバックカメラ映像に切り替わります

・モニター画面の詳細な設定が可能

画面の明るさ、コントラスト、言語等、詳細な設定が可能

※本機の信号方式はNTSCです。他の方式は利用できません。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.