

品番：EA763AA-191C

品名：DC12/24V ドライブレコーダー



販売価格	28,200円(税抜)／ 31,020円(税込)		
カタログ価格	28,200円(税抜)／31,020円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/05/24 16:59現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			



仕様

メーカー	セルスター工業 (CELLSTAR)	型番	CSD-600FHR
電源	DC12V・24V	サイズ	85(W)×18.5(D)×38(H)mm(突起部含まず)、マウントベース取付時: 70(H)mm
重量	49g	記録データ	日時、加速度、映像ファイル
録画画素	200万画素(FullHD)、100万画素(HD)、35万画素(D1)	視野角	水平画角:116.3°、垂直画角:59.6°、対角画角:145.1°
対応記録媒体	microSDカード8GB～32GB(クラス10/SDHC規格準拠、NANDタイプは「MLC」を推奨)、64GB(クラス10/SDXC規格準拠、UHSスピードクラス:UHS-1以上、NANDタイプは「MLC」を推奨)	付属品	マウントベース、ボールジョイント、DCコード(4.5m)、両面テープ、16GB microSDカード、コードクリップ(5個)、脱脂クリーナー
録画トリガ	常時録画 常時録画+イベント録画 クイック録画	動作温度範囲	-10℃～+60℃
撮像素子	200万画素 SONY Exmor CMOSセンサー	録画画質	高画質、標準、低画質
インターネット地図連動	有		
視界をさえぎらないコンパクトモデル			

地上波デジタルテレビと電波干渉しません。
夜の画像が明るいナイトビジョン搭載
3Gセンサー内蔵(10段階の感度調整可能)
エンジンON/OFF連動で自動録画。
映像録画時に音声も録音可能。
3Gセンサー内蔵で衝撃を検知し、録画のタイミングを逃しません。
ボイスアシスト機能搭載。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.