

品番 : EA763AA-191D

品名 : DC12/24V ドライブレコーダー



販売価格	25,000円(税抜) / 27,500円(税込)		
カタログ価格	25,000円(税抜) / 27,500円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/05/10 19:42現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0274ページ		



仕様

メーカー	セルスター工業 (CELLSTAR)	型番	CS-51FR
<本体>			
録画画素数	200万画素(FullHD) 100万画素(HD) 35万画素(D1)	録画画質	FullHD: 高画質 (10Mbps)・標準 (8Mbps)・低画質 (6Mbps) HD: 高画質 (6Mbps)・標準 (4.5 Mbps)・低画質 (3Mbps) D1: 高画質 (3Mbps)・標準 (2Mbps)・低画質 (1Mbps)
録画角度	Full・HD: 水平(117.9°)・垂直(62.2°)・対角(141.2°) D1: 水平(94°)・垂直(62.2°)・対角(115°)	録画圧縮	録画AVI(H.264)、静止画JPEG
3つの録画モード	常時録画 常時録画+イベント録画(自動) クイック録画	HDR	有
3Gセンサー	有(衝撃感度 10段階)	対応記録媒体	microSDカード(8~64GB)
記録データ	日時、加速度、走行速度、位置情報、映像ファイル	音声録画	有り(オン、オフ設定可)

外部映像出力	有り	インターネット地図連動	有り ※セーフティレコーダー接続時のみ
電源	DC12V/24V	動作温度範囲	-10℃~60℃
サイズ	86×23×40(H)mm ※マウントベース取付時:69(H)mm	重量	64g
VCCI	クラスB	付属品	マウントベース、ボールジョイント、DCコード(3極DCプラグ)、両面テープダッシュボード用、32GB microSDカード、コードクリップ(5個)、脱脂クリーナー

<車外撮影用カメラ(本体カメラ部)>

撮像素子	200万画素 カラーCMOSセンサー	フレームレート	30fps
視野角	水平:119° 垂直:62° 対角:147°	F値	2
最低被写体照度	3LUX		

視界をさえぎらない小型タイプ

STARVIS IMX307搭載!

夜の映像も高画質で鮮明に記録できます。

フルハイビジョンで撮影!細部までくっきりとした映像で記録します。

HDR[ハイダイナミックレンジ]搭載

HDRによる画像合成技術により、急激な明るさの変化が発生しても白トビや黒ツブレを低減して録画します。

スーパーキャパシタを搭載しているので、事故の衝撃で電源ケーブルが外れてしまっても録画画像を正常に保存するまでは動作するので、撮り逃しを防ぎます。

※スーパーキャパシタは急速充電・放電が可能な蓄電デバイスです。

microSDカードメンテナンスフリー

独自システムで安定した録画が可能。設定した録画画質によってmicroSDカードにセルスター独自のファイルシステムが適用されます。

このシステムでは録画ファイルの断片化を無くし、エラー発生率を低減するので定期的なフォーマットが不要となります。

※録画画質設定の変更や、microSDカードの状態によっては、フォーマットが必要となります。

※付属のmicroSDカードは、工場出荷時の画像モード設定でファイルシステムが適応されています。

※新規購入したmicroSDカードは使用前に必ずフォーマットが必要となります。

SDカード書き込み禁止モード検知機能

microSDカードの異常や劣化により、書き込み禁止状態(書き込みできない)が発生することがあります。

本機は、起動時に自動でmicroSDカードの書き込み禁止状態を検知!

microSDカードの交換を促す画面を表示!撮り逃しを防ぐことができます。

【3つの録画モード】

・常時録画モード

LEDが点滅し、1分単位で録画し続けます。

・イベント録画モード(自動)

常時録画中にイベント(走行中の外部衝撃や事故)が発生した場合、常時録画を中断して、効果音とLEDが点滅し(早い)、前後のイベント録画フェイルを生成します。

イベント録画モード後、常時録画モードに戻ります。

・クイック録画モード(手動)
イベントを手動で録画する機能

ワンプッシュでクイック録画

イベント録画を残しておきたいとっさの状況でも本体のボタンをワンプッシュするだけでクイック録画を開始できます。
クイック録画の映像データは、上書き保存されないので残しておきたい映像を撮るときに有効
※microSDカードの最大容量を超えた場合、古いデータから順次削除されます。

本体は様々な車種に取り付けが可能

車種によってフロントガラスの角度は様々ですが、撮影アングルが最適になるよう取り付け自由度の高い専用マウントベースを採用しています。フロントガラスが寝ている車、逆にワンボックスのように立っている車でもOK。
付属のボールジョイントを交換すればダッシュボードにも取付けできます。

地上波デジタルテレビと電波干渉しません。

セルスターのドライブレコーダーは、車内の地上デジタルテレビと電波が干渉しにくいよう設計されているから映りが断然キレイ!

3Gセンサー内蔵

内蔵で衝撃を検知し、録画のタイミングを逃しません。
前後・左右・上下の感度を個別にカスタム設計できます。(10段階の感度調整可能)

エンジンON/OFF連動で自動録画

映像録画時に音声も録音可能

12/24V車対応。普通自動車だけでなく24V車にも対応。トラックなど大型車にもそのまま取り付け可能です。

LED信号機にも対応

ドライブレコーダーの撮影周期とLED信号機の点灯周期が一致した場合、点灯していないように録画されることがあります。LED信号機の情報で録画できるよう処理をおこなっています。

耐熱・耐久性に優れたガラスレンズ

真夏の高温にも変化のない高い耐久性を誇るガラスレンズを本体カメラと別体カメラで採用しています。いつもきめ細かく美しい映像を残します。

デジタルカメラのように撮影してJPG画像で保存できます。

ボイスアシスト機能搭載

録画状況や操作しているときの設定を音声で教えてくれるアシスト機能が搭載しています。

代替品



品番 EA763AA-192E

コメント 仕様をご確認ください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.