

品番：EA763AA-192D

品名：DC12/24V ドライブレコーダー



販売価格	22,800円(税抜)／ 25,080円(税込)		
カタログ価格	22,800円(税抜)／25,080円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2024/04/29 06:32現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0278ページ		



仕様

メーカー	セルスター工業 (CELLSTAR)	型番	CS-11FH
電源	DC12V・24V	サイズ	71×22.5×43.5(H)mm
重量	62g	視野角	116.3°(水平)、59.6°(垂直)、145.1°(対角)
記録データ	日時、加速度、映像ファイル	録画画素数	200万画素(FullHD)、100万画素(HD)、35万画素(D1)
適用記録媒体	microSDカード(8GB～64GB)	付属品	マウントベース、ボールジョイント、DCコード、両面テープ、8GB microSDカード
3つの録画モード	常時録画モード 常時録画・イベント録画モード(自動) クイック録画機能(手動)	録画圧縮	録画AVI(H.264)、静止画JPEG
HDR	有	3Gセンサー	有(衝撃感度10段階)
音声録音	有(オン、オフ設定可)	外部映像出力	無
インターネット地図連動	無	動作温度範囲	－10℃～60℃
液晶付きでもコンパクトだから視界を遮らない！			
micro SDカードメンテナンスフリー			
モーション(動体検知)を搭載！パーキングモードは最大12時間録画！			

白トビや黒ツブレを抑えるHDR(ハイダイナミックレンジ)搭載
いろいろな車両に取り付け可能
スーパーキャパシタ搭載！ 電源ケーブルが外れても安心
地上波デジタルテレビと電波干渉しにくい。
自動録画開始、エンジンON/OFF連動
映像録画時に音声も録音可能
3Gセンサーが付いてるから録画のタイミングを逃さない
12/24V車対応
「交通事故報告書」の書き出しも可能！ 専用ビューアが付属
3Gセンサーのカスタム設定 3Gセンサーの前後、左右、上下の感度を個別にカスタム設定できます。
撮影機能 手動で写真を撮影することができます。
耐熱・耐久性に優れたガラスレンズ 真夏の高温にも変化のない高い耐久性を誇るガラスレンズを採用。いつもきめ細かく美しい映像を残します。
ボイスアシスト搭載！ 録画状況や操作しているときの設定を音声で教えてくれるアシスト機能が付いているので分かりやすい！
カメラズーム デジタルズーム2倍、4倍、オフ、と設定が可能です。
時計の表示 画面を時計に切り替え可能。
エンジンON/OFF連動で自動録画。

代替品

	品番 EA763AA-192E コメント 変更点: サイズ、重量など
--	--

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.