

品番：EA763AA-193B

品名：DC12/24V ドライブレコーダー

				販売価格	35,800円(税抜)／39,380円(税込)		
				カタログ価格	35,800円(税抜)／39,380円(税込)		
				在庫数	最新在庫: 0 (2024/05/08 10:43現在)		
				商品入数	1	販売単位	個
				カタログページ	0278ページ		



仕様

メーカー	セルスター工業 (CELLSTAR)	型番	CSD-690FHR
電源	DC12V・24V	サイズ	97(W)×26.3(D)×51(H)mm(突起部含まず)、マウントベース取付時:82(H)mm
重量	80g	視野角	車外:水平115.8°・垂直60.2°・対角141.8° 車内:水平108°・垂直63°・対角134°
記録データ	日時、加速度、映像ファイル	録画画素	前方:200万画素(FullHD) 車内:100万画素(HD)
対応記録媒体	microSDカード8GB～32GB(クラス10/SDHC規格準拠、NANDタイプは「MLC」を推奨)、64GB(クラス10/SDXC規格準拠、UHSスピードクラス:UHS-1以上、NANDタイプは「MLC」を推奨)	付属品	マウントベース、ボールジョイント、DCコード、両面テープ、16GB microSDカード、コードクリップ(5個)、脱脂クリーナー
録画画角	【車外】 FullHD:水平115.8°・垂直60.2°・対角141.8° HD:水平115.8°・垂直60.2°・対角141.8° D1:水平97.7°・垂直60.2°・対角122.4°	撮像素子	車外:200万画素 SONY Exmor R CMOSセンサー 社内:130万画素 CMOSセンサー

	【車内】 HD:水平97°・垂直51°・対角115° D1:水平81.8°・垂直51°・対角99.5°		
フレームレート	30fps	F値	車外:2 車内:2.4
最低被写体照度	車外:3LUX 車内:5LUX(赤外線LED消灯時)	録画画質	【FullHD】 高画質(12Mbps) 標準(10Mbps) 低画質(8Mbps) 【HD】 高画質(7Mbps) 標準(5Mbps) 低画質(3Mbps) 【D1】 高画質(2Mbps) 標準(1.5Mbps) 低画質(1Mbps)
録画圧縮	録画AVI(H.264)、静止画JPEG	録画トリガ	常時録画 常時録画+イベント録画 クイック録画
GPS	無し	HDR	有
3Gセンサー	有(衝撃感度 10段階)	対応外部記憶媒体	microSDカード8GB～32GB(クラス10/SDHC規格準拠、NANDタイプは「MLC」を推奨)、 64GB(クラス10/SDXC規格準拠、 UHSスピードクラス:UHS-1以上、 NANDタイプは「MLC」を推奨)
音声録音	有(オン、オフ設定可)	外部映像出力	有(※対応オプション、レーダーデテクター接続時のみ)
電源電圧	DC12V／24V	動作温度範囲	－10℃～60℃
VCCI	クラスB		
前方と車内を同時撮影できるツインカメラ搭載			
暗視カメラ・赤外線LEDで夜間の車内撮影が可能			
地上波デジタルテレビと電波干渉にくい			
夜の画像が明るいナイトビジョン搭載			
スーパーキャパシタ搭載。電源ケーブルが外れても安心			

代替品

	品番 EA763AA-193C コメント 変更点:サイズ、重量など
---	---

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.