

品番 : EA763AA-193C

品名 : DC12/24V ドライブレコーダー



販売価格	45,600円(税抜) / 50,160円(税込)		
カタログ価格	45,600円(税抜) / 50,160円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2025/08/01 18:09現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0274ページ		



仕様

メーカー	セルスター工業 (CELLSTAR)	型番	CS-360FH
<本体>			
録画画素数	200万画素 (FullHD) 100万画素 (HD) 35万画素 (D1)	録画画質	【FullHD】 高画質 (10Mbps) 標準 (8Mbps) 低画質 (6Mbps) 【HD】 高画質 (6Mbps) 標準 (4.5Mbps) 低画質 (3Mbps) 【D1】 高画質 (3Mbps) 標準 (2Mbps) 低画質 (1Mbps)
録画画角	【車外・社内】 FullHD・HD・1D: 188.6° (水平)、 102.8° (垂直)、190° (対角)	録画圧縮	録画AVI (H.264)、静止画JPEG
録画トリガ	常時録画 常時録画+イベント録画 クイック録画 (常時録画/モーション録画/常時録画)	GPS	有

	＋イベント録画/モーション録画＋イベント録画 ※パーキングモード時)		
HDR	有	3Gセンサー	有(衝撃感度 10段階)
対応外部記憶媒体	microSDカード8GB～32GB(クラス10/SDHC規格準拠、NANDタイプは「MLC」を推奨)、64GB(クラス10/SDXC規格準拠、UHSスピードクラス:UHS-1以上、NANDタイプは「MLC」を推奨)	記録データ	日時、加速度、走行速度、位置情報、映像ファイル
外部映像出力	有(付属ディスプレイか外部かどちらか一方のみ) ※再生時無し	インターネット地図連動	有
電源	DC12V・24V	動作温度範囲	-10℃～60℃
サイズ	101(W)×30(D)×51(H)mm(突起部含まず) マウントベース取付時:92(H)mm	重量	98g
対応記録媒体	microSDカード8GB～32GB(クラス10/SDHC規格準拠、NANDタイプは「MLC」を推奨)、64GB(クラス10/SDXC規格準拠、UHSスピードクラス:UHS-1以上、NANDタイプは「MLC」を推奨)	音声録音	有(オン、オフ設定可)
VCCI	クラスB	機能	車内側180°暗視カメラ 赤外線LED搭載
付属品	マウントベース、ボールジョイント、DCコード、両面テープ、32GB microSDカード、コードクリップ(5個)、脱脂クリーナー		

<車外・社内撮影用カメラ(本体カメラ部)>

撮像素子	200万画素 カラーCMOSセンサー	フレームレート	30fps
視野角	車外:188.6°(水平)、102.8°(垂直)、190°(対角)	F値	2
最低被写体照度	3LUX		

前方180°+左右と車内180°で360°録画を実現!

煽り運転・急な幅寄せ・割り込み・当て逃げ・車上荒らしなどの迷惑行為対策に最適!ゆがみの少ない映像で前後左右を記録します!

前方と車内を同時360°撮影できるツインカメラ搭載

暗視カメラ・赤外線LEDで夜間の車内撮影が可能

車内側には赤外線LEDを搭載!夜間も鮮明に録画可能。明かりが少ない場所でも撮影できます。

夜の画像が明るいナイトクリアver.2搭載

STARVIS IMX307搭載!夜間・トンネルなど少ない光量でも綺麗な映像を記録できます。

フルハイビジョンで撮影!細部までくっきりとした映像で記録します。

HDRによる画像合成技術により、急激な明るさの変化が発生しても白トビや黒ツブレを低減して録画します。

スーパーキャパシタを搭載しているので、事故の衝撃で電源ケーブルが外れてしまっても録画画像を正常に保存するまでは動作するので、撮り逃しを防ぎます。

※スーパーキャパシタは急速充電・放電が可能な蓄電デバイスです。

#### microSDカードメンテナンスフリー

独自システムで安定した録画が可能。設定した録画画質によってmicroSDカードにセルスター独自のファイルシステムが適用されます。このシステムでは録画ファイルの断片化を無くし、エラー発生率を低減するので定期的なフォーマットが不要となります。

※録画画質設定の変更や、microSDカードの状態によっては、フォーマットが必要となります。

※付属のmicroSDカードは、工場出荷時の画像モード設定でファイルシステムが適応されています。

※新規購入したmicroSDカードは使用前に必ずフォーマットが必要となります。

#### SDカード書き込み禁止モード検知機能

microSDカードの異常や劣化により、書き込み禁止状態(書き込みできない)が発生することがあります。

本機は、起動時に自動でmicroSDカードの書き込み禁止状態を検知!

microSDカードの交換を促す画面を表示!

撮り逃しを防ぐことができます。

#### 地上波デジタルテレビと電波干渉しにくい設計

セルスターのドライブレコーダーは、車内の地上デジタルテレビと電波干渉しにくいよう設計されているから映りが断然キレイ!

#### GPS搭載で地図連携も可能

GPSお知らせ機能でドライブ中の危険な場所お知らせ

セルスターのドライブレコーダーは、エンジンをONにするだけで、自動的に電源がONになり、録画を開始します。

#### 映像録画時に音声も録音可能

#### 3Gセンサーのカスタム設定

3Gセンサーの前後、左右、上下の感度を個別にカスタム設定できます。

#### 12/24V車対応

普通自動車だけでなく24V車にも対応。トラックなど大型車にもそのまま取り付け可能です。

ドライブレコーダーの撮影周期とLED信号機の点灯周期が一致した場合、点灯していないように録画されることがあります。LED信号機の情報が録画できるよう処理をおこなっています。

#### 6枚のレンズで広角・高画質を実現!

真夏の高温にも変化のない高い耐久性を誇るガラスレンズを採用しています。

#### 時計の表示

設定した時間を画面に表示できます。

#### ボイスアシスト搭載

録画状況や操作しているときの設定を音声で教えてくれるアシスト機能が搭載しています。

### 代替品



品番 EA763AA-193D

コメント 違い:ナイトクリア/災危通報サービス対応

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.