

品番：EA763AA-201B

品名：DC12/24V ドライブレコーダー



販売価格	35,100円(税抜)／38,610円(税込)		
カタログ価格	35,100円(税抜)／38,610円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/06/13 11:01現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0273ページ		



仕様

メーカー	大橋産業 (BAL)	型番	No.5700
<本体>			
液晶サイズ	10.88V型	対応記録媒体	microSDカード(8～128GB)
電源	DC12V/24V	サイズ	258(W)×20(D)×72(H)mm ※取付固定具およびカメラ部を除く
重量	369g	視野角	フロントカメラ:136°、リアカメラ:140°
録画画素	200万画素	カメラ	【イメージセンサー】200万画素 CMOSセンサー HDR 【視野角(レンズ画角)】対角:136°／ 水平:115°／垂直:61° 【F値】F1.55
最大記録画角	対角:136°／水平:115°／垂直:61°	記録解像度	【動画】1080P: 1920×1080／720P:1280×720 【静止画】1080P:1920×1080 【有効画素数】200万画素

フレームレート	27.5fps	記録方式	常時録画 緊急録画（Gセンサー／手動） 【駐車監視モード】衝撃監視録画
ループ録画時間	1分／2分／3分	Gセンサー	オフ／高／中／低
ファイル形式	【動画】TS【静止画】JPEG	音声録画	有 ※オン／オフ可能
映像外部入力	専用リヤカメラ入力（専用 miniUSB）	動作温度範囲	－10℃～60℃
内蔵バッテリー	スーパーキャパシタ、ボタン電池（時計用）	消費電力	最大7W
3つの録画モード	常時録画、緊急録画、【駐車監視モード】衝撃監視録画	付属品	リヤカメラ、リアカメラ接続コード(7m)、GPSユニット(2m)、電源接続コード(3.5m)、固定バンド(大・小)、リアカメラ車内取付用ステー、リアカメラ用両面テープ、クロス、microSDカード(16GB)

<リヤカメラ>			
コード長	約7m	カメラ	【イメージセンサー】200万画素 CMOSセンサー HDR 【視野角(レンズ画角)】対角:140°／水平:112°／垂直:60°
最大記録画角	対角: 140°／水平:112°／垂直:60°	記録解像度	【動画】1080P:1920×1080 【静止画】1080P:1920×1080 【有効画素数】200万画素
フレームレート	25fps	ファイル形式	【動画】TS【静止画】JPEG
使用電圧	DC5V	消費電力	1.1W
本体サイズ	約56(W)×28(D)×26.5(H)mm	重量	約70g ※ブラケット含まず
動作温度範囲	－10～60℃		

<microSDカード>			
仕様	16GB Class10		

<主な商品特長>
10.88V型HD IPSディスプレイ（液晶解像度：1920×480）
画像補正技術「STARVIS（スタービス）」「LAVISTA（ラビスタ）」を搭載夜間でも鮮明な映像
microSD16GB本体挿入済
前方と後方2つのカメラで高画質(200万画素)同時録画。
映像ヘミラーの映り込みが少ない『低反射ガラス』採用
地デジノイズ低減設計『VCCIクラスB』適合

リヤカメラズーム機能搭載(1～20倍)※20段階
速度超過お知らせ機能※設定必要
駐車ガイド線の“幅／傾き”と“ON／OFF”を任意で調整が可能(リバースギヤ連動機能)
『GPS搭載』位置情報や速度も同時に記録
白とびや黒つぶれを軽減『HDR搭載』
LED信号機対応
3つの録画モード[常時・緊急・駐車衝撃監視]
12V/24V車に対応
リヤカメラ防水防塵設計(IEC規格IP67適合)
フロントカメラは下方スライドすることで、安全運転支援システムのユニット等が写り込みにくく、視界に影響しません。
全面タッチパネルでかんたん操作
死角のないクリアな映像で後方を確認でき、駐車時も安心安全!
専用PCビューア(無料)で撮影後もしっかり確認(フロント・リヤの2画面を同時再生)
『交通事故時ドライブレコーダー買替補償制度対象製品』
<microSDカードについてお願い> microSDカードは、1～2週間に一度はフォーマットを行ってください。 microSDカードは、定期的に交換が必要な消耗品です。 microSDカード交換後は、必ず本機でフォーマットを行い、一旦電源をOFFにし、ONにしてください。

代替品

	品番 EA763AA-201C コメント 変更点:カメラ性能アップ
---	---

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.