品番：EA763AA-206

品名：DC12･24V ﾄﾞﾗｲﾌﾞﾚｺｰﾀﾞｰ(2ｶﾒﾗ/ﾌﾛﾝﾄ･車内)

販売価格	39,800円（税抜）／ 43,780円（税込）			
カタログ価格	39,800円（税抜）／43,780円(税込)			
在庫数	最新在庫：1　（2025/05/10 19:46現在）			
商品入数	1	販売単位	台	
カタログページ	0273ページ			

仕様

電源	DC12･24V	サイズ	フロントカメラ:92×23.5×51（H）mm 別体カメラ:42×17.5×31（H）mm
重量	フロントカメラ:96g 別体カメラ:22g	視野角	本体カメラ:水平119°、垂直62°（対角147°） 別体カメラ:水平104.56°、垂直55.36°（対角124.78°）
記録データ	日時、加速度、走行速度、位置情報、映像ファイル	録画画素数	200万画素（Full HD）
対応記憶媒体	microSDHC（32GB付属）、 8～32GB、64GB対応	付属品	常時電源コード（約5m）、本体用マウントベース【※両面テープ（ガラス用）貼り付け済】、両面テープ（常時電源本体取り付け用）、本体用ボールジョイント（ダッシュボード用）、別体カメラ用マウントベース、別体カメラ用ボールジョイント（ダッシュボード用）、本体用マウントベースの両面テープ（ダッシュボード用）、撮影中ステッカー、別体カメラ用マウントベースの両面テープ（ガラス用）、コードクリップ×10、別体カメラ用マウントベースの両面テープ（ダッシュボード用）、カメラ接続コード（約0.8m）、脱脂クリーナー、microSDHCカード（32GB）
録画モード	常時録画、 常時録画+イベント録画、	動作温度範囲	−10℃～60℃

	クイック録画		
撮像素子	本体カメラ:200万画素 カラーCMOSセンサー 別体カメラ:100万画素 カラーCMOSセンサー	F値	本体カメラ:F2.0 別体カメラ:F2.0
最低被写体照度	本体カメラ / 別体カメラ:3LUX	録画画質	FullHD 高画質(12Mbps) 標　準(10Mbps) 低画質(8Mbps) HD 高画質(7Mbps) 標　準(5Mbps) 低画質(3Mbps) D1 高画質(2Mbps) 標　準(1.5Mbps) 低画質(1Mbps)
録画圧縮	録画AVI(H.264)、静止画JPEG	音声録音	オン、オフ設定可
VCCI	クラスB	外部映像出力	有り(付属ディスプレイか外部かどちらか一方のみ) ※再生時なし

様々な車種に取り付けが可能

駐車監視ケーブルが付属しているため、購入後すぐにご使用頂けます。
常時(常に録画)、モーション(カメラが動作を検知した場合)、イベント(衝撃)の組み合わせによる設定が可能。駐車中の車上荒らしやイタズラをしっかりと監視・記録します。

駐車中に衝撃を検知した場合、パーキングモード解除時に音声でおしらせします。

GPS、HDR、3Gセンサー(衝撃感度 10段階)付

駐車監視機能装備で最大12時間録画可能

24V車両対応。フロントと車内が撮れる、2カメドライブレコーダーです。

前方を映すフロントカメラと車内を映す車内カメラにより、同時録画が可能です。

赤外線LED搭載で、夜間でも車内をクリアに録画します。

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号　06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.