


品番 : EA763AA-402B

品名 : DC48V ドライブレコーダー(フォークリフト用)



販売価格	61,000円(税抜)／67,100円(税込)		
カタログ価格	61,000円(税抜)／67,100円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2025/12/15 03:14現在)		
商品入数	1	販売単位	St
カタログページ	0273ページ		



接続端子の位置		
接続端子の位置		
● 電源	DC12・24・48V	200V AC
● モニタ	4850円	820円
● フォークリフト	450円	10円
● リモコン	320円	24円
● カメラ	110円	60円
● 簡易付属マグネット	6円	6円



カタログ訂正

25/01/08 ●電源:(誤)DC12・24・48V→(正)DC48V(No.55・56 1254)

フォークリフト用2カメラ&防水モニター搭載ドライブレコーダー

仕様

メーカー	デルタ	型番	D-2145
電源電圧	DC48V	対応画質	1920×1080P(1080P FullHD) 1280×720P(720P HD) ※前後 カメラ共通
録画画素数	200万画素 SONY CMOSセンサー	液晶サイズ	3.0インチ
視野角	対角:158° 水平:73° 垂直:73°	ホワイトバランス	自動調整(WDR機能搭載)
防水性能	本体:IP65相当 カメラ:IP67相当	F値	F値2.0(前後カメラ共通)
録画ファイル構成	1分/2分/3分/5分/10分 (選択可能)	Gセンサー	あり(4段階設定可能)
撮影モード(動画)	常時録画、イベント録画(衝撃・手動)	撮影モード(写真)	1枚撮影、セルフタイマー
フォーマット	ビデオ:mov 画像:JPEG	圧縮フォーマット	H.264
対応メモリーカード	8~128GB マイクロDSカード(クラス	LED信号機	対応(全国)

	10)		
音声録音	高感度マイク内蔵	日付表示	対応
ファイル確認	可能	通信	無線LAN
専用アプリケーション	あり	対応OS	Windows98/me/XP/vista/7~10 Mac OS/Linux
サイズ	100×20×60(H)mm		
現場での安全意識の向上、業務管理に最適。 48V用のフォークリフトに対応したドライブレコーダー			
<p>・3.0インチ防水ワイド液晶モニター搭載 IP65相当防水性能でモニターが濡れても心配いりません。 1080P FullHD対応画質で鮮明な画像を表示</p>			
<p>・付属のマグネットで簡単設置&脱着 マグネットでの固定は車両の穴あけ加工の必要が無く、モニターの配置替えなど脱着も用意</p>			
<p>・鮮明な撮影200万画素&防水2カメラ搭載 カメラは防水性能IP67相当。ソニーCMOSセンサー搭載カメラ。 昼夜ともに鮮明に撮影。また全国のLED信号機にも対応</p>			
<p>・USB電源に対応 モバイルバッテリーなどから電源取得も可能。2A出力対応の電源であれば動作可能です</p>			
<p>・無線LAN搭載 専用アプリケーション(RoadCam)をインストールすることで、スマートフォンやタブレット端末など無線LANネットワークで撮影データを閲覧可能</p>			
DCDCコンバーター(EA812JK-36B)付属			
<p>【セット内容】 本体ユニット×1、カメラ×2、電源コード×1、GPSユニット×1、外部スイッチ×1、48Vコンバーター×1、USB電源ケーブル×1、電源GPSケーブル×1、カメラ延長ケーブル2m×2、カメラ延長ケーブル1m×2、本体ステー×1、カメラステー×2、取付けマグネット×3、32GマイクロSDカード×1</p>			
<p>【マイクロSDカード録画可能時間(目安)】 128GB:1080P FullHD約450分、720P HD約920分 64GB:1080P FullHD約240分、720P HD約480分 32GB:1080P FullHD約120分、720P HD約240分 16GB:1080P FullHD約60分、720P HD約120分 8GB:1080P FullHD約30分、720P HD約60分</p>			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.