

品番：EA763AA-512

品名：[7V型ワイド] ナビゲーション(ポータブル)



販売価格	54,000円(税抜) / 59,400円(税込)		
カタログ価格	54,000円(税抜) / 59,400円(税込)		
在庫数	最新在庫：0 (2026/07/04 09:06現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



仕様

メーカー	JVCケンウッド	型番	EZ-750
液晶サイズ	7V型ワイド	電源・電圧	DC12V/24V(出力:DC5V)
消費電流	1.6A	サイズ	183×22×116(H)mm
付属品	シガーライターコード(1.9m) 吸盤スタンド、取付用シート、クリーナークロス、スタンド用ストラップ、コードリール、フック、タッピンねじ、ケーブルクランパー×3、クッション材	重量	320g
受信衛星	GPS、WZSS(準天頂衛星)、GLONASS、SBAS	受信周波数帯	L1
内蔵センサー	3Dセンサー(ジャイロ3軸+加速度3軸)	表示方式	TFT LCD (Thin Film Transistor Liquid Crystal Display)
駆動方式	TFTアクティブマトリクス	画素数	1,152,000個 800H×RGB×480V
表示方式色数	26万色	画素配列	RGBストライプ配列
バックライト使用光源	LED光源	タッチパネル方式	静電タッチパネル
オーディオ部	最大出力:1.2W 定格出力:1W at 8Ω,1kHz スピーカーインピーダンス:8Ω	リアビューカメラ入力端子	φ2.5mm端子 2極
地デジチューナー部	受信方式:地上デジタルテレビ放送方	対応SDカード	microSD/microSDHC

ワンセグチューナー部	式(日本)(ワンセグ対応) 受信チャンネル:UHFの13~52チャンネル		
ファイルシステム	FAT16/FAT32	対応メディア	音楽:MP3 映像:MPEG-4 Video 静止画:JPEG
使用温度範囲	-10℃~60℃		
曲がるタイミングと方向がわかりやすい「彩速ナビ」から譲り受けた「ここです案内」表示			
地図がクッキリ、操作もスムーズ。「静電容量式パネル」を採用			
ビル街や高架下でもしっかり案内「安心のナビ案内精度」			
同行者がドライブ中にTV視聴やナビ操作できる「助手席モード」を搭載。			
EA763AA-521を使用する事で、鮮明な映像を表示する高感度CMOSセンサー搭載の為、高画質な映像で夜間でも高い視認性を確保できます。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.