

品番：EA763AB-232G

品名：32GB ポータブルオーディオプレーヤー



販売価格	62,700円(税抜)／ 68,970円(税込)		
カタログ価格	62,700円(税抜)／68,970円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 （2025/08/08 14:57現在）		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



仕様

メーカー	ソニー (SONY)	型番	NW-A306
容量	32GB	カラー	ブルー
音声圧縮形式	MP3/WMA/FLAC/WAV/AAC/HE-AAC/Apple Lossless/AIFF/DSD/APE/MQA	ディスプレイ	3.6型(9.1cm)、HD(1,280×720ドット)
OS	Android 12.0	電源	リチウムイオン充電電池(内蔵)
サイズ	55.7(W)×11.8(D)×98.2(H)mm	機能	タッチパネル、ワイヤレスLAN、Bluetooth機能、USB DAC機能、ハイレゾ音源対応など
付属品	USBケーブル、USB Type-C端子キャップ	対応アプリケーションソフトウェア	「Music Center for PC」Macで操作するには、別途ソフトウェアが必要です。
メニュー言語	日本語/ドイツ語/英語/スペイン語/フランス語/イタリア語/ポーランド語/ポルトガル語/ロシア語/トルコ語/韓国語/中国語(簡体字)/中国語(繁体字)	動作温度	5～35℃
内蔵センサー	加速度センサー	本体マイク	内蔵モノラル
リスト表示検索	全曲/アーティスト/リリース年/プレイリスト/アルバム/ジャンル/作曲家/ハイレゾ/最近追加した曲/フォルダー	デジタルアンプ	S-Master HX
DSEE	DSEE Ultimate	イコライザー	±20段階

充電時間	約3.5時間(満充電) 約3時間(約80%まで充電)	充電池持続時間	【音楽再生時(W.ミュージック)】 ・MP3 128kbps:約36時間 ・FLAC 96kHz/24bit:約32時間 ・FLAC 192kHz/24bit:約32時間 ・DSD 2.8224MHz/1bit:約28時間 ・DSD 5.6448MHz/1bit:約22時間 ・DSD 11.2896MHz/1bit: 約14時間 【音楽再生時(W.ミュージック以外の音楽サービスアプリ)】 ・MP3 128kbps (オフラインモード): 約26時間 【Bluetooth再生時(送信モード)(W.ミュージック)】 ・SBC(接続優先) / MP3 128kbps: 約21時間 ・LDAC(接続優先(自動)) / FLAC 96kHz/24bit:約11時間 【Bluetooth再生時(送信モード)(W.ミュージック以外の音楽サービスアプリ)】 ・LDAC(接続優先(自動)) / MP3 128kbps:約18時間
ヘッドホン実用最大出力 (JEITA 16Ω/mW)	35mW+35mW	パソコンとの接続/本体 端子の形状	Type-C (USB3.2 Gen1準拠)
重量	約113g(充電池含む)	最大記録曲数(音楽)	・MP3 128kbps:約4,900曲 ・AAC 256kbps:約2,400曲 ・FLAC 44.1kHz/16bit:約440曲 ・FLAC 96kHz/24bit:約130曲 ・FLAC 192kHz/24bit:約60曲 ・DSD 2.8224MHz/1bit:約110曲
対応メディア	microSD、microSDHC、 microSDXC		
ヘッドフォンおよびmicroSDカードは付属していません。			
あらゆる音源を有線でも、ワイヤレスでも、高音質で楽しめます。			
上位機種でも採用した音質にこだわった厳選パーツの金を添加した高音質はんだや、グラウンドを強化したΦ3.5mmの4極ヘッドホンジャックを採用するなど、有線ヘッドホン接続時の音質が向上。ハイレゾ対応有線ヘッドホンとの組み合わせで、広がりや高さのある音場、締まりのある低音などを実現した高音質でハイレゾ音質をお楽しみいただけます。			
Bluetooth(R)のワイヤレス音楽再生時もハイレゾコンテンツをハイレゾ音質で楽しめる「LDAC(TM)」に対応。さらに、音源をハイレゾ級にアップスケーリングするDSEE Ultimateがワイヤレス接続時にも対応し、圧縮音源もハイレゾ級高音質で楽しむことができます。ハイレゾコンテンツを持っていても、持っていないくても、ワイヤレスで高音質を楽しむことができます。			
Amazon MusicやApple Music、LINE MUSIC、Spotify、YouTube Musicなどのストリーミングサービスをお好みに合わせてインストールできます。ジャンルを問わない多彩で膨大な楽曲を配信しているので、大好きな楽曲はもちろん、新しい音楽との出会いをお楽しみいただけます			
ハイレゾ音質の楽曲を提供するストリーミングサービス利用時も、音楽専用機ならではの高音質で再生できます。ストリーミングでも、楽器やボーカルの生々しさ、演奏の場にいるような空気感、本来アーティストが伝えたかった世界観や想いまでお楽しみ頂けます。			

ラジオや動画サービス、語学学習など、様々なジャンルのアプリがインストールでき、ウォークマンの高音質で楽しめます。

ハイレゾ対応オーディオプレーヤーとして音質を徹底的に追求。基板やはんだ、本体フレームなどに選り抜いたパーツを多数採用し、最適にレイアウトしました。フラッグシップモデルの技術を継承し、手付はんだ部、リフローはんだ部に金を添加した高音質はんだを使用することで、微細音の再現力が増し、広がりや定位感の向上を実現。コンパクトサイズながら細部までこだわった高音質化設計により、あらゆる音源を「音楽専用機」ならではの豊かな音場、解像度の高い高音質でお楽しみいただけます。

フラッグシップモデルでも採用した、音質にこだわって選んだ4極のΦ3.5mmジャックを採用。左右それぞれのグラウンドを分離させ、グラウンドを強化。締まりのある低音を実現。出力の音質向上に寄与するため、通常の3極のΦ3.5mmプラグに対しても音質効果を発揮します。

ウォークマンの音楽再生を止めてから、一定時間経過すると、自動的に電源を落とす自動電源オフ機能搭載。この機能をオンにすることにより、利用していない時に消費されていた待機時の消費電力をカットすることができ、実使用の電池持続時間が大きく改善されます。

microSDメモリーカードに対応。万が一、本体容量が足りなくなってしまった場合でも、メモリーの拡張が可能。スマホの容量も気にすることなく、片手に収まるコンパクトサイズのウォークマンに好きな曲をたっぷり入れて、心ゆくまで快適に楽しめます。※microSDメモリーカードは付属していません。

Wi-Fi経由で「mora」などの音楽ダウンロードサイトでの楽曲購入から楽曲ダウンロードまで1台で完結できます。今までのようにパソコンのダウンロードサイトでダウンロードしてから、パソコンを介して転送する必要がないので、とても便利です。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.