

品番：EA763AC-35F

品名：4GB/ 985時間 ICレコーダー



販売価格	17,000円(税抜) / 18,700円(税込)		
カタログ価格	17,000円(税抜) / 18,700円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/06/08 03:49現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



仕様

メーカー	オリンパス(OLYMPUS)	型番	DM-750
最大約8,480時間の録音が可能。 (MP3形式、microSDカード(32GB)使用時) 内蔵メモリーのみ(4GB)では、320kbps:約24時間30分、8kbps:約985時間の録音が可能。			
記録形式	リニアPCM形式/MP3形式	サンプリング周波数	・リニアPCM形式 48.0kHz/16bit:48.0kHz 44.1kHz/16bit:44.1kHz ・MP3形式 320kbps:44.1kHz 128kbps:44.1kHz 64kbps mono:44.1kHz 8kbps mono:11.025kHz
ヘッドホン最大出力	3mW+3mW(16Ω負荷時)	記録容量	4GB
記録媒体	内蔵メモリー/ MicroSDカード:2GB~32GBに対応 ※メモリー容量の一部を管理領域として 使用しているため、実際に使用できる 容量は少なくなります。		
φ18mm丸型ダイナミックスピーカー内蔵			
実用最大出力	150mW(スピーカー8Ω)	規定電圧	1.5V
電源	電池:単4形乾電池1本(LR03)	サイズ	105.9mm×39.6mm×14.4mm

	またはオリンパス製ニッケル水素充電電池1本 外部電源:USB接続ACアダプター(A514)(DC5V)		(※最大突起部含まず)
重量	72g(※電池含む)	使用温度	0~42℃
付属品	単4形ニッケル水素充電電池×1、 スタンドクリップ、 取扱説明書(保証書付)		
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.