

品番：EA763AC-35G

品名：4GB/1570時間 ICレコーダー



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 8,580円(税抜)／9,438円(税込)        |      |   |
| カタログ価格  | 8,580円(税抜)／9,438円(税込)        |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 0 (2026/04/02 03:05現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 個 |
| カタログページ |                              |      |   |



仕様

|                   |                                                                                      |                  |                                                                |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------|
| メーカー              | オリンパス (OLYMPUS)                                                                      | 型番               | VN-551PC                                                       |
| 本体容量              | 4GB                                                                                  | 録音時間 (最大)        | 1570時間                                                         |
| 記録形式              | WMA形式                                                                                | 記録媒体             | 内蔵型:4GB                                                        |
| サイズ               | 37.5 (W) × 20 (D) × 108 (H) mm                                                       | 重量               | 67g (電池含む)                                                     |
| 電源                | 単4電池×2本 (付属)                                                                         | 付属品              | USBケーブル (microB)、取扱説明書                                         |
| サンプリング周波数         | 会話・音楽 (WMA 32 kbps): 44.1 kHz<br>メモ (WMA 16 kbps): 22.05kHz<br>LP (WMA 5 kbps): 8kHz | ヘッドホン            | 最大出力: 3mW+3mW (16Ω 負荷時)                                        |
| スピーカー             | 内蔵: φ20mm 丸型ダイナミックスピーカ<br>実用最大出力: 200mW (スピーカ 8Ω)                                    | ジャック             | マイクジャック φ3.5 mm インピーダンス 2 kΩ<br>イヤホンジャック φ3.5 mm インピーダンス 8Ω 以上 |
| 周波数特性 (録音時)       | メモ 200Hz～7kHz<br>会話 200Hz～13kHz<br>音楽 40Hz～13kHz<br>LP 200Hz～3kHz                    | 周波数特性 (再生時)      | メモ/会話/音楽/LP: 20Hz～20kHz                                        |
| 電池持続時間 (内蔵マイク録音時) | 会話・音楽: 約52時間<br>メモ: 約52時間<br>LP: 約60時間                                               | 電池持続時間 (スピーカ再生時) | 会話・音楽: 約21時間<br>メモ: 約22時間<br>LP: 約23時間                         |
|                   |                                                                                      |                  |                                                                |

|                  |                                                                                        |      |                                                                                  |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 電池持続時間 (イヤホン再生時) | 会話・音楽:約45時間<br>メモ:約46時間<br>LP:約46時間                                                    | 録音時間 | 会話・音楽 (WMA 32 kbps):約251時間<br>メモ (WMA 16 kbps):約495時間<br>LP (WMA 5 kbps):約1570時間 |
| 1ファイルあたりの最長録音時間  | 会話・音楽 (WMA 32 kbps):約26時間40分<br>メモ (WMA 16 kbps):約53時間40分<br>LP (WMA 5 kbps):約148時間40分 | 電池寿命 | 約60時間 (LPモード、内蔵マイク使用時)                                                           |
| 使用温度             | 0～42℃                                                                                  |      |                                                                                  |

|                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 細かい設定は不要。録音はスイッチをスライドするだけでスタート。学習から趣味まで、色々な用途で使える「メモ録用レコーダー」です。                                                                                                        |
| 電源OFFの状態でも、録音スイッチをスライドするだけで録音スタート。録りたいその瞬間を逃しません。また、スイッチの位置で録音のON／OFFを把握できるので、わざわざレコーダーを目視する必要がありません。                                                                  |
| 録音準備は、4つのシーン(「メモ」「会話」「音楽」「LP(長時間) )から最適なシーンを選ぶだけ。細かい設定は不要です。ボディー前面のボタンを押すだけで、簡単にシーンの切り替えができます。                                                                         |
| 「メモ録」、「授業の復習」、「歌の練習」などで使える                                                                                                                                             |
| 再生時に音声以外のノイズを低減するノイズキャンセル機能。エアコンやプロジェクターなどの、ノイズが多い場所で録音された音声も、聞き取りやすく再生できます。                                                                                           |
| 録音シーンに合わせて、録音ファイルを自動的に4つのフォルダに振り分け。録音ファイルを探す際の検索時間を短縮します。また、同梱のmicroUSBケーブルを使えば、簡単にパソコンと接続できます。パソコン上でもシーン毎のフォルダを確認できるので、スマートにファイル管理可能です。                               |
| 重要な録音ファイルにロックをかけ、誤消去を防止できます。フォルダ内のファイルの全消去を行っても、ロック済みファイルは消えません。操作は簡単、ファイルの先頭で「インデックス/リピート」ボタンを押すだけの設定です。                                                              |
| 最大3倍速まで対応の早聞き再生や、聞きたい位置を探しやすいスキップ間隔設定など、徹底的に便利な機能・性能を追求しています。                                                                                                          |
| 早聞きは授業の復習に役立ちます。最大3倍速で再生できるようになったので、60分の講義も20分で効率的に復習できます。また、講義の中でも特に語学学習で重宝するのが遅聞き再生です。速くて聞き取りにくいネイティブスピーカーの発音も、まずは遅聞き再生で慣れてみましょう。デジタル処理で速度を変えるため、音程は変わらず違和感なく聞き取れます。 |
| 手にした際に、人差し指が本体後部にジャストフィットするグリップ感を実現。操作を行う全てのボタンを、ボディー前面に設置。しかも、普段よく使うボタンは大きくして使いやすくしました。                                                                               |
| 「インデックスマーク」機能対応<br>聞きたいところの頭出しを簡単に行える「インデックスマーク」機能。最大99件まで取り付けできます。授業や講演会の録音で、特に重要だと思う部分にインデックスマークを付けると便利です。                                                           |
| インデックスマークまでスキップできるので聞きたいところが探しやすい                                                                                                                                      |
| 重要な話の部分にインデックスマークをつけておき、スキップ間隔を「インデックス」に設定すれば、再生時にはワンタッチでインデックスマークを付けた部分までスキップできるので、早送りですべて探す必要がなく、効率的に聞くことができます。<br>スキップ間隔は、「インデックス」、「10秒」、「30秒」、「60秒」から選択できます。       |
| 「A-Bリピート」機能<br>再生中のファイルの一部分 (A地点とB地点) を指定し、繰り返し再生できます。聞き取りにくいフレーズを何度も聞き返せるので、語学学習などに使えます。                                                                              |
| ※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。                                                                                                                                          |

代替品



品番 EA763AC-35H  
コメント メーカー変更、価格変更

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.