

品番：EA763AC-36G

品名：4GB/ 159時間 ICレコーダー



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 18,600円(税抜) / 20,460円(税込)    |      |   |
| カタログ価格  | 18,600円(税抜) / 20,460円(税込)    |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 0 (2026/04/30 02:58現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 個 |
| カタログページ |                              |      |   |



#### 仕様

|        |  |          |  |
|--------|--|----------|--|
| メーカー   | ソニー (SONY)   | 型番       | ICD-UX560F   |
| 最大録音時間 | 約159時間 (MP3 48kbps (モノラル))<br>(※使用メモリ、ファイル形式、モードによって異なります。)  | 録音形式     | リニアPCM/MP3   |
| 記録容量   | 4GB(内蔵メモリー)  | 対応外部メモリー | microSDHC/<br>microSDXC(別売)                          |
| サイズ    | 約36.6(W)×10.5(D)×101.5(H)mm  | 重量       | 約52g(電池含む)   |
| 電源     | 電池種類:内蔵リチウム<br>イオン充電式電池、<br>USB ACアダプター(別売)  | 機能       | ファイル分割機能、<br>FMラジオ録音、<br>ローカットフィルター、<br>ノイズカット機能など多数 |
| 付属品    | パソコン用ソフトウェア<br>「Sound Organizer 2」(本体メモリー<br>内)、<br>キャリングポーチ、<br>取扱説明書、<br>パソコン用ソフトウェア<br>Sound Organizer 2を使う | カラー      | ブラック   |

狙った音をしっかり録れる「フォーカス録音」

遠くの音や小さな音までクリアに收音する「Sマイク・システム」

非圧縮「リニアPCM録音形式」対応

録音時に音声以外の周波数を低減する「ノイズカットフィルター」

録音時にエアコンやプロジェクターのファンノイズなどを低減する「ローカットフィルター」

録音環境に応じて最適なマイク感度に自動で設定する「おまかせボイス」

用途に応じて最適な録音設定ができる「シーンセレクト」

録音時のレベルがひと目でわかるピークメーター

音を感じて自動的に録音が可能「VOR (Voice Operated Recording) 録音」

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.