

品番：EA763AC-44C

品名：4GB/1040時間 ICレコーダー



販売価格	10,200円(税抜)／ 11,220円(税込)			
カタログ価格	10,200円(税抜)／11,220円(税込)			
在庫数	最新在庫: 0 （2025/06/22 19:55現在）			
商品入数	1	販売単位	個	
カタログページ				



カタログ訂正

23/05/30 電源の訂正。誤:単4形ニッケル水素充電電池2本(付属)、正:単4形アルカリ乾電池2本(付属)(9025 No.54)

仕様

メーカー	オリンパス (OLYMPUS)	型番	V-872
最大録音時間	1040時間	記録形式	MP3
記録媒体	microSD(2～32GB)(別売)	サイズ	39(W)×18(D)×1,115(H)mm
重量	77g(電池含む)	電源	単4形アルカリ乾電池2本(付属)、またはニッケル水素充電電池2本(本体内充電はできません。)
本体容量	4GB	電池寿命	アルカリ電池:録音時最長約110時間 ※記録形式、使用電池、使用条件により大きく変わります(特にノイズキャンセル、ボイスバランサー、速度変更などの機能を使用した場合は電池持続時間に大きく影響します。)
「ボイスチェイサー」で自動で最適な録音レベルで記録			
「ボイスチェンジャー」で耳が疲れない音程で再生できます			
ヒアリングとスピーキングの練習に役立つ「シャドーイング」機能			
聞き取れなかったフレーズをゆっくり再生する「遅聞き再生」機能搭載			
多彩な録音機能を搭載しており、広い教室での講義でも、マンツーマンレッスンの英会話教室でも聞き取りやすい音で録音できます			

ローノイズ指向性マイク2個を、90度外側に向けて配置することで、臨場感の高いステレオ録音を可能にしました。話者の方向や距離感までリアルにとらえて録音できます。			
録音時に300Hz以下の音（空調やプロジェクターのファンの音など）を自動的にカットします。余計なノイズ音をカットするため、自然な音で再生することが可能です。屋外で風が強いときにも効果を発揮します。また、機能のON/OFFを選択できるので、録りたい音に合わせて使用できます。			
空間のサイズや発言者の人数など、状況によって変わる音量を自動で追従し、いつでも、どこでも、ベストな録音レベルでの録音を実現します。「声が小さすぎる」あるいは「音割れして聞き取れない」といった録音の失敗を防ぎます。			
再生速度を0.5倍（遅く）から最大2倍（速く）まで変更できます。授業の内容を早聞きしたり、聞き取れなかった箇所をゆっくり聞きたいときなどに活躍します。電源を切っても変更した再生速度はそのまま保持されるので、次に使う際も再設定が不要で便利です			
※録音時間は記録形式により異なります。また、外部メモリーを仕様することでも大きく異なります。			
付属品	単4形アルカリ乾電池×2／取扱説明書（保証書付）		
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。			

代替品

	品番	EA763AC-44D
	コメント	変更点:新機能追加

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.