

品番：EA763AD-161

品名：DC5V 空気清浄機(携帯型)



販売価格	4,800円(税抜)／5,280円(税込)		
カタログ価格	4,800円(税抜)／5,280円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2024/05/28 07:22現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0068ページ2567ページ		



仕様

メーカー	JVCケンウッド	型番	CAX-DM01
消費電力	－	消費電流	60mA
サイズ	88(W)×17(D)×33(H)mm	重量	30g
適用床面積	2～4㎡(約1畳)	電源	本体:DC5V(USB電源専用)
材質	本体:ABS樹脂	用途	車内および、室内空間の消臭・除菌
消臭方式	コロナ放電によるイオン・低濃度オゾン放出	放電方式	多重リング式コロナ放電・1極
使用条件	本体の吹き出し口から30cm以上離れて使用すること	使用環境	使用周囲温度:0～40℃ 使用周囲湿度:90%RH以下 (結露/水漏れがないこと)
オゾンとイオンのW効果でウイルス・ニオイを元から除菌・消臭!			
フィルターなしでお手入れ簡単 お手入れは電極プレートの水洗いと針電極の乾拭きだけでOK 月に1～2階のお手入れが目安です。			
持ち運びに便利なコンパクト設計			
いつでもどこでもUSB-Aポートで使用可能			
ファンが無いので静かで快適			

身の回りを常にきれいな空気を保ちたい方、自宅や車内などに持ち運んで使いたい方におすすめです。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.