品番：EA763AD-162

品名：[ｿｰﾗｰ兼用] 空気清浄機(自動車用)

販売価格	23,900円（税抜）／ 26,290円（税込）			
カタログ価格	23,900円（税抜）／26,290円(税込)			
在庫数	最新在庫：0　（2025/07/22 23:08現在）			
商品入数	1	販売単位	個	
カタログページ				

仕様

メーカー	JVCケンウッド	型番	CAX-DS01
消費電力	2.5W-5W(付属シガーコード使用時)	サイズ	125(W)×140(D)×40(H)mm
重量	280g	適用床面積	3～8m3
電源	入力：DC12V/DC24V(付属のシガーコード使用時)、DC5V(付属のUSBコードのみを使用時) 出力：DC5V/2.4A	用途	車内および、室内空間の消臭・除菌
消臭方式	コロナ放電によるイオン・低濃度オゾン放出	放電方式	多重リング式コロナ放電　3極
使用条件	本体の吹き出し口から30cm以上離れて使用すること	使用環境	使用周囲温度：0℃ ～ 50℃ 使用周囲湿度：90%RH以下(結露／水濡れがないこと)
オゾンとイオンのW効果でウイルス・ニオイを元から除菌・消臭			
駐車中でも消臭できるソーラーパネル搭載			
一般的な乗用車だけでなく、トラックなどにも対応したDC12V/24V対応。			
USBから給電可能。シガープラグだけでなく車両のUSBポートなどにも接続・稼働できます。			
ファンが無いので静かに快適			
フィルターレスでお手入れが簡単			

代替品

品番　EA763AD-151

コメント　仕様ご確認ください。

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.