


品番：EA763AD-207

品名：AC100V/22W/12畳 空間除菌脱臭機(ジアイーノ)



販売価格	123,000円(税抜)／135,300円(税込)		
カタログ価格	123,000円(税抜)／135,300円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/05/23 22:20現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0067ページ		



仕様

メーカー	パナソニック	型番	F-MVB23-WZ
適用床面積	20㎡(12畳)	適用床面積(加湿機能)	和室:12㎡(7畳) プレハブ洋室:20㎡(12畳)
消費電力(静音/中/強)	加湿多め:9/12.5/22 加湿標準:8/9/12.5	タンク容量	4L
サイズ	390(W)×270(D)×710(H)mm	重量	11.8kg
付属品	塩タブレット約300粒、除菌フィルター、 保護エレメント(HEPAフィルター)、電極 ユニット、防カビユニット	カラー	マテリアルホワイト
運転モード	弱・中・強・自動	フィルター寿命	約5年
コードの長さ	1.8m	電源	100V
運転音(dB)	加湿多め(強:43、中:32、弱:20) 加湿標準(強:33、中:24、弱:16)	風量(m3/min)	加湿多め(強:3.7、中:2.4、弱:1.3) 加湿標準(強:2.6、中:1.6、弱:0.9)
加湿量(ml/h)	加湿多め(強:430、中:290、弱:180) 加湿標準(強:250、中:160、弱:100)	連続運転時間(時間)	加湿多め(強:9.3、中:13.7、弱:22.2) 加湿標準(強:16、中:25、弱:40)
待機電力	1W	加湿機能	650ml/h

リビングや広いお部屋に

「ジアイーノ」は水道水と塩を電気分解し、次亜塩素酸水溶液を本体内部で生成。菌やニオイの分解反応で次亜塩素酸が減少しても、電解生

成・補充を繰り返すことで除菌・脱臭効果を保ちます。
HEPAフィルターによる集じん機能搭載 キャッチした菌・ウイルスも抑制
塩タブレット自動投入で日々の手間を軽減。
次亜塩素酸で空気を洗って、清潔除菌、洗浄脱臭できます。次亜塩素酸のチカラで清潔加湿、花粉・ハウスダストも徹底除去します。
次亜塩素酸を生成する電解生成エリア（電解水タンク）と汚れと反応（除菌・脱臭）させる除菌エリア（除菌トレー&除菌フィルター）を分離。 清潔・高濃度（約100mg/L）の次亜塩素酸（電解次亜水※）を安定生成し、除菌エリアにチャージすることで、より早く、より安定的に効果を発揮します。 ※2 厚生労働省が食品添加物（殺菌料）として認定している次亜塩素酸水溶液と同類性があり、食品添加物（殺菌料）と同様に扱える領域の電気分解によって生成される水溶液です。
喫煙環境では使用しないでください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226（代表）

© 2018 ESCO Co.,Ltd.