


品番：EA763AD-209

品名：AC100V/58W/45畳 空間除菌脱臭機(ジアイーノ)



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 319,300円(税抜) / 351,230円(税込)  |      |   |
| カタログ価格  | 319,300円(税抜) / 351,230円(税込)  |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 0 (2026/03/01 18:16現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 台 |
| カタログページ | 0066ページ                      |      |   |



### 仕様

|            |                          |            |  |
|------------|--------------------------|------------|--|
| メーカー       | パナソニック                   | 型番         | F-JDU55-W  |
| 適用床面積      | 75㎡(45畳)                 | タンク容量      | 8.4L   |
| サイズ        | 510(W)×307(D)×730(H)mm   | 消費電力       | 急速:58W<br>強:48W<br>中:28W<br>弱:22W                      |
| 重量         | 18kg                     | 運転モード      | 急速・強・中・弱・自動  |
| フィルター寿命    | 5年                       | コードの長さ     | 1.8m   |
| 電源         | 交流100V(50/60Hz)          | 運転音(dB)    | 急速:46、強:43、中:34、弱:22                                   |
| 風量(m3/min) | 急速:6.2、強:5.6、中:3.7、弱:2.2 | 連続運転時間(時間) | 急速:1、強:12、中:16、弱:24                                    |
| 加湿量(ml/h)  | 強:700、中:510、弱:350        | センサー       | ニオイ、湿度   |
| カラー        | ホワイト                     | 付属品        | 塩タブレット約1000粒、除菌フィルター、保護エレメント(HEPAフィルター)、電極ユニット、防カビユニット |

空気中をただよう菌も、付着した菌も除菌。

空間にただようニオイも、染み付いたニオイも脱臭。HEPAフィルターが空気中の汚れを集じん。

塩タブレット自動投入機能搭載。

ジアチャージ方式採用でより早く、より安定して除菌・脱臭でき、さらに排水手間が軽減します。

運転サインと減光機能

操作ロック機能

油分が浮遊する場所で使用しないでください。  
(ひび割れによるけがの原因になります。)

喫煙環境では使用しないでください。(機能の低下を招きます。)

<おすすめの設置場所>

幼稚園、保育園の保育室、学習塾の自習室、介護施設のエントランス、クリニックの待合室、ホテルの食堂、オフィスの執務フロア、スポーツジムのトレーニングルーム、飲食店の客室フロアなど

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.