

品番 : EA763AD-23H

品名 : AC100V/ 63W/30畳 加湿空気清浄機



販売価格	42,800円(税抜)／47,080円(税込)		
カタログ価格	42,800円(税抜)／47,080円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/12/16 08:14現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			



仕様

メーカー	日立(HITACHI)	型番	EP-EV70S
------	-------------	----	----------

<加湿・空気清浄機能>

空気清浄適用床面積	38m ² (23畳以下)	清浄時間	8畳なら12分
加湿適用床面積	木造和室:17m ² (10畳以下)、 プレハブ和室:27m ² (17畳以下)	消費電力	ターボ:56W、強:18W、中:13W、静:5W

<空気清浄機能>

空気清浄適用床面積	50m ² (30畳以下)	清浄時間	8畳なら10分
消費電力	ターボ:63W、強:24W、中:16W、静:5W	カラー	ホワイト
タンク容量	約2.5L	サイズ	430(W)×273(D)×584(H)mm
重量	10.0kg	加湿量	最大約670mL/時(ターボ風量時)
加湿方式	気化式		

<交換用フィルター>

使用期間目安	集じんフィルター(EPF-DV1000H):約8年、 脱臭フィルター(EPF-DV1000D):約10年、 加湿フィルター(EPF-EV65KF):約		
--------	---	--	--

	36ヶ月、 ダチョウ抗体フィルター(EPF-DK1000):約1年	
--	--------------------------------------	--

アレルオフHEPAフィルター

HEPA性能の多層フィルターがウイルスやカビ、アレル物質をキャッチして活動を抑制。

ナノパワー脱臭フィルター

2つの脱臭素材の組み合わせで気になるニオイを効果的に捕集。

やさしい運転音

静風量時では15dBで、おやすみの時などにも気になりにくい静かな運転音。

リモコン付

代替品



品番	EA763AY-121
コメント	変更点:適用床面積、サ-キュ-レ-タ-付

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.