

品番 : EA763AD-42G

品名 : AC100V/ 60W/31畳 加湿空気清浄機



販売価格	76,000円(税抜) / 83,600円(税込)		
カタログ価格	76,000円(税抜) / 83,600円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/05/12 22:50現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			



仕様

メーカー	パナソニック	型式	F-VXM70-W
サイズ	398(W)×238(D)(下部含む:279)×640(H)mm	設置方式	卓上・床置両用
重量	10.3kg	タンクの容量	約3.2L
コードの長さ	1.8m	フィルター寿命	約10年

<加湿空気清浄機能>

適用床面積	木造:20㎡(12畳) プレハブ:32㎡(19畳)	消費電力	ターボ:53W 中:14W 静音:9W
-------	------------------------------	------	---------------------------

<空気清浄機能>

適用床面積	51㎡(31畳)	消費電力	ターボ:60W 中:10W 静音:5.5W
-------	----------	------	-----------------------------

ダブルフロー花粉撃退気流で花粉除去性能が約1.5倍

新・花粉撃退モードでより細かなセンシングで4種類の気流を最適制御

ナノイー搭載で4種類の花粉を抑制

PM2.5の濃度を検知して、ランプで知らせてくれる「PM2.5解析プログラム」搭載。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.