


品番：EA763AD-66A

品名：AC100V/290W/20畳 除湿空気清浄機



販売価格	49,800円(税抜)／ 54,780円(税込)		
カタログ価格	49,800円(税抜)／54,780円(税込)		
在庫数	最新在庫: 5 （2025/04/30 23:58現在）		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0066ページ		



空気清浄

除湿

仕様

メーカー	アイリスオーヤマ (IRIS OHYAMA)	型番	KDCP-J16H-W
消費電力(50/60Hz)	空気清浄+除湿(自動):240/290W 空気清浄:40W	サイズ	384(W)×283(D)×659(H)mm
重量	約18kg	フィルター寿命	約1年
適用床面積	【空気清浄】 33㎡ (20畳) 【除湿】 <50Hz> 木造和室:29㎡ (18畳) プレハブ洋室:44㎡ (27畳) 鉄筋コンクリート:58㎡ (35畳) <60Hz> 木造和室:33㎡ (20畳) プレハブ洋室:51㎡ (31畳) 鉄筋コンクリート:67㎡ (40畳)	材質	ABS樹脂、スチール
付属品	排水ホース(2m)	コード長さ	約1.9m
モード	自動モード、手動モード、静音モード、衣類乾燥モード	水タンク容量	約5Lで自動停止
定格除湿能力	50Hz:14.0L/日 60Hz:16.0L/日		

除湿機能と空気清浄機能の2つの機能を兼ね備えた空気清浄機能付除湿機です。

空気をきれいにしながら除湿するので、花粉の多い時期の室内干しにも活躍します。
空気の汚れを4段階の色で点灯表示、部屋の状態をすぐに把握することができます。
多様な機能を搭載し、空気清浄・空気清浄+除湿の2つの機能、自動・手動・静音・衣類乾燥の4つのモードが搭載されています。
高性能集じんフィルター採用:花粉やアレル物質・たばこの煙・かびの孢子などを捕集します。
プレフィルター採用:ペットの毛やほこり・ちりなどを捕集します。
衣類乾燥モードを使用の際にスイングを併用することで、洗濯物にまんべんなく風を当てるできるので衣類が早く乾燥します。
就寝時も止め忘れの心配がいない、切タイマー付です(1時間単位で9時間まで設定可能)。
切り忘れ防止機能:何も操作しないで12時間経過すると、自動で電源が切れ、運転を停止します。
付属のホースを接続して排水すると、水タンクに除湿水をためずに連続で除湿できます。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.