

品番 : EA763AD-67A

品名 : AC100V/ 13W/10畳 空気清浄機



販売価格	13,800円(税抜)／15,180円(税込)		
カタログ価格	13,800円(税抜)／15,180円(税込)		
在庫数	最新在庫: 5 (2026/02/12 09:07現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			



仕様

メーカー	アイリスオーヤマ (IRIS OHYAMA)	型番	AAP-S20C
電源	入力:AC100~240V 出力:DC12V 1.5A(ACアダプター付き)	消費電力	弱:2W 中:4W 強:13W
適用床面積	約10畳(約17m ²)	サイズ	Φ210×310(H)mm
重量	1.8kg	材質	ABS樹脂
運転モード	弱／中／強	風量	弱:0.5m ³ /分 中:1.1m ³ /分 強:2.1m ³ /分
運転音	弱:20db 中:31db 強:46db	コード長	約1.8m

使い勝手の良い小型サイズなので、持ち運びラクラクで場所を選ばず使用できます。

3DナノチャージHEPAフィルター採用。

花粉やPM2.5はもちろん、0.3 μmの微細な粒子も99.97%以上集じん。

マスクのJIS規格(JIS T9001)に準拠した試験で捕集性能は、医療用マスクの標準規格において最高クラス(クラスIII)をクリア。

汚れた空気を一気に取り込み、キレイな空気が部屋の隅々まで素早く行き渡るスピード空気清浄。

空気の汚れやニオイを感知し、自動で風量を調節。

ライトの色で空気の汚れが一目でわかる。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.