

品番：EA763AD-68

品名：AC100V/ 46W/16畳 空気清浄機



販売価格	14,700円(税抜) / 16,170円(税込)		
カタログ価格	14,700円(税抜) / 16,170円(税込)		
在庫数	最新在庫: 3 (2026/03/04 21:00現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0065ページ		



仕様

メーカー	アイリスオーヤマ (IRIS OHYAMA)	型番	IAP-A35
電源	AC100V(50/60Hz共用)	消費電力(50/60Hz)	おやすみ:6W/7W 強:37W/46W
適用床面積	16畳(26㎡)	運転モード	弱/中/強/おやすみ
サイズ	238(W)×238(D)×410(H)mm	重量	3.3kg
材質	ABS樹脂	フィルター寿命	約1年
風量(50/60Hz)	おやすみ:0.9m3/分・1.0m3/分 強:3.5m3/分・3.4m3/分	運転音(50/60Hz)	最小:22dB 最大:50dB/49dB
コード長	約1.8m	切タイマー	1・2・4・8時間

使い勝手の良い小型サイズなので、持ち運びラクラクで場所を選ばず置けます。

運転モードは弱・中・強・おやすみの4モード搭載されています。

フィルターのお手入れ時期になると、フィルター掃除ボタンが点灯してお知らせします。

底面が光るので、おしゃれなインテリアとしてもご使用できます。

6つの機能で空気をキレイに

1:スピード洗浄

汚れた空気を一気に吸い込み、素早くキレイに!

2:集じん脱臭フィルター

花粉やPM2.5はもちろん、微細な粒子も99.7%以上除去します。

3:おやすみモード

快眠をサポートするおやすみモード付き

(おやすみモードの風量は弱モードと同じです。)

4:切タイマー

お出かけや就寝時に便利な切タイマー付き。

5:風量3段階

お部屋の空気の状態に合わせて風量を調整できます。

・ホコリが少ない(運転パワー:弱)

電力(風量)を抑えて吸引

・標準(運転パワー:中)

移動などで宙に舞ったホコリなどを吸引

・ホコリが多い(運転パワー:強)

風量と吸込みを高めて一気に吸引

6:チャイルドロック付き

ボタンを3秒押すとボタン操作をロックして誤操作を防ぎます。

シンプルな操作パネルで、誰でも簡単に操作できます。

メンテナンス時はカバーを外すだけ。

お手入れの時期の目安

本体:約1か月に1回

水かぬるま湯を含ませた柔らかい布をよく絞り、汚れをふき取ってください。

集じんフィルター:約1年に1回

上記の時期を目安に交換してください。

フィルター掃除サイン:集じん脱臭フィルターの掃除時期になると、点灯してお知らせします。

代替品

	<p>品番 EA763AD-68A</p> <p>コメント 違い:消費電力、風量</p>
---	--

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.