

品番：EA763AD-68A

品名：AC100V/ 19W/16畳 空気清浄機



販売価格	17,600円(税抜) / 19,360円(税込)		
カタログ価格	17,600円(税抜) / 19,360円(税込)		
在庫数	最新在庫: 5 (2026/07/01 22:58現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			



仕様

メーカー	アイリスオーヤマ (IRIS OHYAMA)	型番	AAP-S30C
電源	入力:AC100~240V 出力:DC12V 1.5A(ACアダプター付き)	消費電力	弱:2W 中:5W 強:19W
適用床面積	約16畳(約26㎡)	サイズ	φ238×410(H)mm
重量	2.5kg	材質	ABS樹脂
運転モード	弱/中/強	風量	弱:0.5m ³ /分 中:1.3m ³ /分 強:2.6m ³ /分
運転音	弱:19db 中:31db 強:46db	コード長	1.8m

使い勝手の良い小型サイズなので、持ち運びラクラクで場所を選ばず使用できます。

3DナノチャージHEPAフィルター採用。
花粉やPM2.5はもちろん、0.3μmの微細な粒子も99.97%以上集じん。
マスクのJIS規格 (JIS T9001) に準拠した試験で捕集性能は、医療用マスクの標準規格において最高クラス(クラスIII)をクリア。

汚れた空気を一気に取り込み、キレイな空気が部屋の隅々まで素早く行き渡るスピード空気清浄。

空気の汚れやニオイを感知し、自動で風量を調節。

ライトの色で空気の汚れが一目でわかる。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.