

品番：EA763AD-79A

品名：AC100V/372W/17畳 加湿空気清浄機



販売価格	24,500円(税抜) / 26,950円(税込)		
カタログ価格	24,500円(税抜) / 26,950円(税込)		
在庫数	最新在庫: 11 (2026/04/28 09:36現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0065ページ		



仕様

メーカー	アイリスオーヤマ (IRIS OHYAMA)	型番	AAP-KH35A-W
適用床面積	空気清浄機: 28㎡ (17畳) 加湿器: 木造和室/8㎡ (5畳)・プレハブ洋室/14㎡ (8畳)		
<加湿機能>			
タンク容量	約2.4L	消費電力(50/60Hz)	強+加湿: 320W/320W
風量(50/60Hz)	—	運転音(50/60Hz)	強+加湿: 43dB/41dB
加湿モード	自動/うるおい	連続加湿時間	約8.0時間
加湿量(最大)	約300mL/h	加湿切タイマー	2・4時間
<空気清浄機能>			
消費電力(50/60Hz)	静音: 17/18W 標準: 31/37W 強: 51/62W	風量(50/60Hz)	静音: 1.5/1.3m3/分 標準: 2.5/2.3m3/分 強: 3.5m3/分

運動音(50/60Hz)	静音:33/31dB 標準:43/41dB 強:50/48dB	風量切替モード	静音/標準/強/自動
サイズ	297(W)×290(D)×649(H)mm	重量	7.0kg
フィルター寿命	約4年	電源	AC100V(50/60Hz共用)
材質	ABS、PP	電源コードの長さ	1.8m

スチーム式加湿機能と空気清浄機能の2つの機能を兼ね備えた加湿空気清浄機です。

加湿機能は、自動・うるおいの2モード、空気清浄機能は静音・標準・強・自動の4モード搭載です。

ランプの明るさを調節できるので、就寝時もまぶしくありません。

ほこりセンサーで計測して、空気の汚れ具合を色で表示します。
ランプが赤色に点灯しているときは空気が汚れています。

活性炭フィルターで匂いを吸着・脱臭し、HEPAフィルターで0.3 μ mの微細な粒子もキャッチします。

湿度センサー付きで、お部屋の湿度状況をお知らせします。

メンテナンスも簡単

フィルターのお掃除は、前パネルを外すだけ。
本体の内側までキレイにお掃除できます。

お手入れは、加湿ヒーターお手入れランプの点灯で自動でお知らせし、市販のクエン酸を注ぎ運転するだけで簡単にお掃除できます。

3種類のフィルターを搭載

プレフィルター・活性炭フィルター・集塵フィルター(HEPAフィルター)
3種類のフィルターで空気の汚れもニオイもキレイ。

【空気清浄】

空気清浄風量は「静音」「標準」「強」「自動」から選べます。
自動モードは空気の汚れに応じて自動で風量を調節します。
ほこりセンサーランプが空気の汚れ具合をランプの色でお知らせします。

【加湿モード】

「加湿 切/入」ボタンで次のようにモードが切り替わります。
自動→うるおい→加湿停止(消灯)

【自動】

目標湿度を約50%に設定して、加湿量を自動で調節します。
湿度が約50%に達すると加湿を停止し、湿度が下がると加湿を再開します。

【うるおい】

連続で加湿します。(連側加湿時間:約8時間)

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.