




品番：EA763AE-46R

品名：[充電式] リニアシェーバー



販売価格	35,600円(税抜) / 39,160円(税込)		
カタログ価格	35,600円(税抜) / 39,160円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/07/02 09:56現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			



仕様

メーカー	パナソニック(Panasonic)	型番	ES-L551U-S
電源	Li-ion(リチウムイオン)充電電池	消費電力	約10W(充電時)
刃枚数	5枚	ストローク	14,000ストローク/分
ヘッド部	・密着5Dヘッド ・固定/可動切替 ・密着フロート刃機構	外刃	5枚刃システム
内刃	30°鋭角ナノエッジ内刃	トリマー	シャープトリマー(45°)
サイズ	72(W)×57(D)×180(H)mm	重量	210g
充電システム	USB充電(TypeC型)	使用日数	フル充電し1日1回約3分間の使用で約14日間使用可能
防水性能	IPX7	色	チタンシルバー
付属品	ポーチ、USBケーブル(Type-A/Type-C)、専用オイル、掃除用ブラシ		

3段階充電残量表示ランプ付き

海外使用可能

アゴ下の長い寝たくせヒゲまで剃りきる5枚刃システム

「濃い・太い・くせ」ヒゲも、逃さずすばやく剃りきるラムダッシュ史上最速リニアモーター

アゴ下の複雑な凹凸にもぴったり密着して、肌にやさしく剃りあげる密着5Dヘッド

ヒゲの状態に合わせて、最適なパワーに自動制御するラムダッシュAI+

洗顔剤などを使って、シェービング用のきめ細かい泡がつかれる泡メイキングモード

防水設計なので、本体まるごと水洗いでかんたん清潔に

入浴時にシェービングができて洗顔も簡単

USB充電[Type-C]に対応

※USB電源アダプターは別売です。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.