

品番：EA763AG-25G

品名：AC100V/1200W ヘアードライヤー



販売価格	8,000円(税抜) / 8,800円(税込)		
カタログ価格	8,000円(税抜) / 8,800円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/07/20 18:29現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			

#### 仕様

メーカー	パナソニック(Panasonic)	型番	EH-NE6E-PN
消費電力	1,200W(ターボ/ホット時)	電源方式	交流式
風量	1.9m3/分(ターボ時・ノズル装着なしの時)	温風温度	約85℃(ターボ/ホット時) 約105℃(ドライ/ホット時)
サイズ	212(W)×92(D)×225(H)mm	重量	約530g
コード長	約1.7m	機能	マイナスイオン(ダブル外吹出し) 温冷ツインフロー イオンチャージ 速乾ノズル

ドライヤーの熱から守る外付けマイナスイオン搭載。温冷ツインフローで、毛流れを整えツヤのある髪へ。

速乾ノズルで長い髪・多い髪も、毛束をほぐして、スピーディーに乾燥

1.9m3/分の大風量でパワフルドライ。

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.