品番: EA763AG-25L

品名: AC100V/1200W ヘアードライヤー(マイナスイオン/ピンク)



販売価格	9,890円(税抜) / 10,879円(税込)				
カタログ価 格	9,890円(税抜)/10,879円(税込)				
在庫数	最新在庫: 6 (2025/11/22 08:21現在)				
商品入数	1	販売単位	台		
カタログページ					





















仕様

メーカー	パナソニック(Panasonic)	型番	EH-NE7M-P
風量	1.6m3/分(ターボ時)	消費電力	1,200W(ターボ/ホット時)
サイズ	184(W)×85(D)×218(H)mm	重量	550g
コード長	1.7m	カラー	ミストローズ
電源方式	交流式	電源	AC100V(50/60Hz)
温風温度	・約90℃(ターボ時) ・約65℃(低温ケアモード時)	機能	・ミネラルマイナスイオン ・イオンチャージ ・速乾ノズル

ドライヤーの熱から守る外付けマイナスイオン搭載。

低温ケアモード(約65°C)で、髪をいたわりながら乾燥。髪をいたわる低温風で、心地よく乾燥。 ※低温ケアモードとは、ミネラルマイナスイオンを発生させながら、低温で乾かせるモードです。

速乾ノズル(内蔵)

縦型の強風と弱風で、ぬれた毛束をほぐし、長い髪や多い髪もスピーディに乾燥します。

ダブル外付け吹出口を採用

ミネラルマイナスイオンの吹出口は二か所(ダブル)外付け。ミネラルマイナスイオンを、ドライヤーの熱から守ります。

1.6m3/分の大風量でパワフルドライ。

髪にマイナスイオンをより引き付けるイオンチャージパネルで、さらさらで手触り感の良い髪へ。

ダブルミネラルマイナスイオンで、キューティクルを密着ケア。UV・摩擦ダメージ抑制しながら、指通りのよいさらさら髪へ。 ※ミネラルマイナスイオンとは、亜鉛電極を含む放電ユニットから発生されるマイナスイオンです。

高い風圧で乾燥するため、ほぐし切った髪の毛に残っている水分を、勢いのある風で素早く吹き飛ばし、速く、美しく乾かします。

ヘアドライする時にイオンチャージパネルをハンドルと握るだけ。髪にマイナスイオンをよりひきつけます。

髪の状態に合わせて片手で簡単にモードを選択できます。

TURBO:強い温風 CARE:強い低温風 COLD:強い冷風

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.