



品番：EA763AG-42P

品名：AC100V/1200W ヘアドライヤー(マイナスイオン/アイスブルー)



販売価格	6,670円(税抜) / 7,337円(税込)		
カタログ価格	6,670円(税抜) / 7,337円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/05/31 01:30現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			



仕様

メーカー	パナソニック(Panasonic)	型番	EH-NE5N-A
消費電力	1,200W(ターボ/ホット時)	電源	AC100V(50/60Hz)
電源方式	交流式	風量	1.6m ³ /分(ターボ時)
温風温度	ターボ時:約90℃ 低温ケアモード時:約65℃	サイズ	184(W)×85(D)×216(H)mm
コード長	1.7m	重量	545g
機能	・マイナスイオン(外吹出し) ・速乾ノズル(内蔵)	カラー	アイスブルー

【速乾大風量】

周りの風を巻き込みながら増幅し、大風量が髪に届くので、毎日のヘアドライが手軽になります。

【高い風圧で乾燥】

ほぐし切った髪の毛に残っている水分を、勢いのある風で素早く吹き飛ばし、速く、美しく乾かします。

【速乾ノズル(内蔵)】

縦型の強風と弱風で、ぬれて密着している毛束をほぐし、長い髪や多い髪もスピーディーに乾燥します。

【3段階の風温切替】

TURBO:強い温風で素早く乾燥

CARE:髪をいたわる強い低温風で、心地よく乾燥

COLD:強い冷風

髪の状態に合わせて片手で簡単にモードを選択できます。

(すべてのモードで同じ強い風が出ます)

【外付けマイナスイオン】

温風とマイナスイオンの吹出口を分け、マイナスイオンに含まれる水分をドライヤーの熱から守る外付けマイナスイオン搭載

マイナスイオンが髪表面をコートし、触っていたくなるさらさらな髪へ

折りたたみできるので収納や持ち運びにも便利で旅先でも使用いただけます。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.