

品番 : EA763AG-43A

品名 : AC100V/1200W ヘアードライヤー(マイナスイオン/ホワイト)



販売価格	4,980円(税抜) / 5,478円(税込)		
カタログ価格	4,980円(税抜) / 5,478円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2025/12/15 07:18現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			



速乾ノズルで、スピーディーに乾燥

#### 仕様

メーカー	パナソニック(Panasonic)	型番	EH-NE2K-W
風量	1.3m3/分(ターボ時)	消費電力	1,200W(ターボ時)
サイズ	172(W)×79(D)×208(H)mm	重量	420g
コード長	1.6m	電源	AC100V(50/60Hz)
電源方式	交流式	温風温度	約110°C(ターボ時)
機能	外付けマイナスイオン 速乾ノズル	カラー	ホワイト
材質	樹脂		

マイナスイオンに含まれる水分を熱から守る外付け方式により、髪にしっかりと届け、さらさらな髪へ

速乾ノズルで縦型の強風と弱風で、ぬれた毛束をほぐし、長い髪や多い髪もスピーディーに乾燥

コンパクトでも風量1.3m3/分で、パワフルドライ

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

