

品番 : EA763AH-36H

品名 : AC100-240V [充電式]音波振動歯ブラシ



販売価格	12,200円(税抜) / 13,420円(税込)		
カタログ価格	12,200円(税抜) / 13,420円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/04/30 12:27現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			



仕様

メーカー	パナソニック(Panasonic)	型番	EW-DL39-W
振動数(回/分)	31,000	充電時間	約17時間
電源	AC100~240V(50/60Hz)	サイズ	27(W)×30(D)×216(H)mm
重量	95g	付属品	トータルケアブラシ、充電器
消費電力	約1W(充電時)	カラー	ホワイト
材質	ABS樹脂	使用時間	フル充電時: 約22日間(約90分)
電池寿命	約3年	使用電池	リチウムイオン(Li-ion)電池
モード	ノーマルモード ソフトモード	機能	押しつけ防止センサー モード記憶機能 充電催促機能 パワーコントロール 磨き時間お知らせタイマー
振動方式	音波振動ヨコ磨き		
音波式			
充電式			
リニア音波振動			
モード2段階切替			

クリーン&ホワイトブラシで、約1週間で自然で白い歯へ

歯科医師推奨の磨き方が出来るヨコ磨き&リニア音波振動

<押しつけ防止センサー>

ブラシを強く押しつけすぎると、警告音でお知らせします。

<モード記憶機能>

前回使用したモードを記憶し、次回もそのモードからスタートします。

<磨き時間お知らせタイマー>

磨き時間の目安をお知らせします。

<充電催促機能>

充電時期の目安をランプの点滅でお知らせします。

<パワーコントロール>

通常の押しつけ力で磨いた場合、常にブラシ振幅を維持するようパワー制御します。強い押しつけ力で磨いた場合、ブラシ振幅を制御します。

IPX7等級(浸水に対する保護等級)を満たした防水性能で本体をしっかり水洗いできます。

海外両用(AC100~240V)

※海外でご使用の場合には、国や地域に合わせて別途プラグアダプターをお買い求めください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.