

品番：EA763AJ-1

品名：1.0升 [業務用]IH炊飯ジャー



販売価格	95,700円(税抜) / 105,270円(税込)		
カタログ価格	95,700円(税抜) / 105,270円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/04/30 21:56現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	2130ページ		



仕様

メーカー	象印マホービン(ZOJIRUSHI)	型番	NP-IG18
シリーズ	極め炊き	容量	1.8L(1升)
消費電力	1390W	圧力設定	4段階
内釜	まる厚釜(厚さ1.7mm)	サイズ	280(W)×420(D)×255(H)mm
重量	7kg	炊飯時間	ふつう:約50～57分 もちもち:約58～64分 しゃっきり:約49分～56分 白米急速:約21～32分
コード長	1.5m(直付け式)	色	ステンレス

圧力IH炊飯

羽釜炊きの大火力を維持でき、保温ごはんのうおいを保ちます。

持続性の高い防虫効果を発揮します。

業務用は、ふた開閉することが多いので高耐久仕様になっています。

内なべを別途用意しておけば、次から次へと連続炊飯ができます。

圧力の強さと圧力をかける時間を調整して4通りのメニューに炊き分けます。白米しゃっきりからもちもち、すしめしまで、好みの食感に合わせて炊いていただけます。

内ぶたを二重にすることで「おねば」が釜内に閉じ込められ、余分な蒸気を外に出す構造になりました。吹きこぼれを抑えて羽釜炊きの大火

力で炊き続けることができます。さらに、保温時も必要な水分が逃げるのを抑えるので、保温ごはんのパサつきを抑えることもできます。

ごはんがおいしく炊けるよう、火加減を2つのふたセンサーで見張ります。

無洗米を炊くことができます。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.