

品番：EA763AJ-2

品名：1.0升 [業務用]IH炊飯ジャー



販売価格	52,600円(税抜) / 57,860円(税込)		
カタログ価格	52,600円(税抜) / 57,860円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/04/30 21:56現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	2130ページ		



### 仕様

メーカー	象印マホービン(ZOJIRUSHI)	型番	NH-YG18
シリーズ	極め炊き	容量	1.8L(1升)
消費電力	1290W	内釜	まる厚釜(厚さ1.7mm)
サイズ	275(W)×370(D)×250(H)mm	重量	5.5kg
炊飯時間	白米:約36~50分 白米急速:約24~40分 炊きこみ:約55~61分 おこわ:約36~45分 おかゆ:約54~67分	コード長	1.1m
色	ステンレス		

#### IH炊飯

内釜そのものを発熱させるIHによって、ガスなみの強い火力で釜の底から釜全体を加熱します。

持続性の高い防虫効果を発揮します。

業務用は、ふた開閉することが多いので高耐久仕様になっています。

内なべを別途用意しておけば、次から次へと連続炊飯ができます。

ステンレス・銅・アルミの三層構造の「まる厚釜」

選べる炊飯メニュー「白米・白米急速・おこわ・おかゆ・炊きこみ」

炊き上がり時間をセットできる「時計式2メモリータイマー」

IHの熱を効率よく内釜に伝える「デンプルステンレス内ぶた」

洗米OK内釜

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.