

品番：EA763AJ-35J

品名：3.0合 圧力IH炊飯ジャー(極め炊き)



販売価格	45,500円(税抜) / 50,050円(税込)		
カタログ価格	45,500円(税抜) / 50,050円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/03/11 01:26現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	2078ページ		



仕様

メーカー	象印マホービン(ZOJIRUSHI)	型番	NP-RU05
シリーズ	極め炊き	容量	0.54L(3合)
消費電力	700W	圧力設定	3段階
内釜	黒まる厚釜(厚さ1.7mm)	サイズ	230(W)×320(D)×195(H)mm
重量	4.1kg	コード長	1.0m(コードリール付)
保温時間	うるつや保温:30時間まで(エコ炊飯・白米・白米熟成・白米急速・すしめし) 高め保温:12時間まで ※炊きこみ・おかゆ・おこわのメニューは保温をしないでください。	色	スレートブラック
1回あたりの炊飯時消費電力量	111Wh	1時間あたりの保温時消費電力量	12.5Wh
ふた開き時の高さ	約365mm	付属品	立つしゃもじ、計量カップ

圧力IH炊飯

30時間おいしく保温できる「うるつや保温」「高め保温」メニュー付

ごはんの食感を炊き分ける3通りの「炊き分け圧力」

お米の栄養素を引き出す「熟成炊き(白米・玄米)」

おいしく炊ける「無洗米」メニュー

食べやすく、おいしく炊ける「麦ごはんメニュー」

釜全体に熱が伝わる「黒まる厚釜」

炊きこみごはんの後など、ニオイが気になる時に便利「クリーニング」機能

やさしい食感に炊き上げる「やわらか」メニュー

お手入れ簡単「洗える内ぶた」「フラット庫内(サイドセンサー部は除く)」

いつでも簡単に取扱説明書が確認できる2次元コードつき

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.