

品番 : EA763AJ-43R

品名 : 5.5合 圧力IH炊飯ジャー(極め炊き)



販売価格	79,700円(税抜)／87,670円(税込)		
カタログ価格	79,700円(税抜)／87,670円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/01/12 06:44現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			



仕様

メーカー	象印マホービン(ZOJIRUSHI)	型番	NW-WB10
シリーズ	極め炊き	容量	1.0L(5.5合)
消費電力	1240W	圧力設定	7段階
白米炊き分け	5通り	内釜	鉄(くろがね仕込み)豪炎かまど釜 釜厚2.2mm
サイズ	275(W)×345(D)×215(H)mm	ふた開き時の高さ	445mm
コード長	1.0m(コードリール付き)	1回あたりの炊飯時消費電力量	139Wh
1時間あたりの保温時消費電力量	16.7Wh	重量	6.0kg
色	スレートブラック	付属品	しゃもじ、白米計量カップ

大火力が生み出す、このうまさ。「豪熱大火力」

蓄熱性・発熱効率・熱伝導に優れた「鉄(くろがね仕込み)豪炎かまど釜」

選べる保温選択。40時間おいしく保温できる「極め保温」

しゃっきりからもちもちまで好みの食感に炊き分ける7通りの「炊き分け圧力」

環境に配慮したバイオマスプラスチック素材Prasusを採用した「立つしゃもじ&計量カップ」

内ぶたは食器洗い乾燥機に対応し、毎日のお手入れがさらに簡単になりました。

すごくお急ぎの方におすすめ「白米特急」メニュー

炊きたてはもちろん、レンジで解凍してもふっくらおいしい「冷凍ごはん」メニュー

芯までやわらかい「おかゆ」メニュー&ごはんの粒感が感じられ、さらっと食べられる「粒立ちがゆ」メニュー

いつでも簡単に取扱説明書が確認できる2次元コードつき

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.