品番: EA763AJ-43R

品名:5.5合 圧力IH炊飯ジャー(極め炊き)



販売価格	<b>79,600円</b> (税抜)/87,560円(税込)				
カタログ価 格	79,600円(税抜)/87,560円(税込)				
在庫数	最新在庫: <b>0</b> (2025/11/22 09:11現在)				
商品入数	1	販売単位	台		
カタログページ					



















## 仕様

メーカー	象印マホービン(ZOJIRUSHI)	型番	NW-WB10
シリーズ	極め炊き	容量	1.0L(5.5合)
消費電力	1240W	圧力設定	7段階
白米炊き分け	5通り	内釜	鉄(くろがね仕込み)豪炎かまど釜 釜厚2.2mm
サイズ	275(W)×345(D)×215(H)mm	ふた開き時の高さ(mm)	445
重量	6.0kg	色	スレートブラック
付属品	しゃもじ、白米計量カップ	コード長	1.0m(コードリール付)
1回あたりの炊飯時消 費電力量	139Wh	1時間あたりの保温時 消費電力量	16.7Wh

大火力が生み出す、このうまさ。「豪熱大火力」

蓄熱性・発熱効率・熱伝導に優れた「鉄(くろがね仕込み)豪炎かまど釜」

選べる保温選択。40時間おいしく保温できる「極め保温」

すごくお急ぎの方におすすめ「白米特急」メニュー

しゃっきりからもちもちまで好みの食感に炊き分ける7通りの「炊き分け圧力」

炊きたてはもちろん、レンジで解凍してもふっくらおいしい「冷凍ごはん」メニュー

内ぶたは食器洗い乾燥機に対応し、毎日のお手入れがさらに簡単になりました。

芯までやわらかい「おかゆ」メニュー&ごはんの粒感が感じられ、さらっと食べられる「粒立ちがゆ」メニュー

いつでも簡単に取扱説明書が確認できる2次元コードつき

環境に配慮したバイオマスプラスチック素材Prasusを採用した「立つしゃもじ&計量カップ」

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.