

品番：EA763AJ-54E

品名：5.5合 圧力IH炊飯ジャー(炎舞炊き)



販売価格	169,000円(税抜)／185,900円(税込)		
カタログ価格	169,000円(税抜)／185,900円(税込)		
在庫数	最新在庫：1（2025/09/30 10:15現在）		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	2130ページ		



本当に美味しいごはんを追求した「炎舞炊き」シリーズの最高峰モデル。

仕様

メーカー	象印マホービン(ZOJIRUSHI)	型番	NW-FC10-BZ
シリーズ	炎舞炊き	容量	1.0L(5.5合)
消費電力	1240W	内釜	プラチナコート内釜(厚さ2.2mm)
サイズ	260(W)×330(D)×235(H)mm	重量	8kg
白米炊き分け	15通り	1回あたりの炊飯時消費電力量	151Wh
1時間あたりの保温時消費電力量	16.5Wh	お手入れ	蒸気口セットなし、フラットフレーム、フラット庫内、フラットトップパネル、洗える内ぶた、Ag+抗菌加工、クリーニング機能
コード長	1.0m	付属品	しゃもじ、白米計量カップ
色	濃墨(こずみ)	内釜仕様	蓄熱性・発熱効率・熱伝導に優れた「鉄・くろがね仕込み・豪炎かまど釜」
ふた開き時の高さ(mm)	475		
特許※(第6833440号) 舞え、炎。舞え、お米。「炎舞炊き」 ※登録日2021年2月5日。部分的に集中加熱を実現する独自の炊飯方式において特許を取得。			
蓄熱性・発熱効率・熱伝導に優れた「鉄(くろがね仕込み)豪炎かまど釜」			

家族好みの味に進化する121通りの「わが家炊き」メニュー
簡単に好みの食感に炊き分ける!15通りの「炊き分けセレクト」メニュー
炊飯や保温時の温度を細かく見張る「6つのセンサー」
ふきこぼれを抑え、大火力を実現する「大火力ユニット」
文字が見やすく、使いやすい「大型バックライト液晶(タッチパネル)」
お手入れ簡単 蒸気口セットなし フラットトップパネル フラットフレーム(樹脂部は除く) フラット庫内(サイドセンサー部は除く)Ag+抗菌加工、クリーニング機能
レンジであたためても、とってもおいしい「冷凍ごはん」メニュー
食べやすく、おいしく炊ける「雑穀米炊き分け3コース」
芯までやわらかい「おかゆ」メニュー&ごはんの粒感が感じられ、さらっと食べられる「粒立ちがゆ」メニュー
縦横無尽にお米を舞い上げ、大粒でふっくら甘みのあるごはんに炊き上げる「3DローテーションIH」
感動のおいしさと品格の佇まい。舞え、炎。舞え、お米。「炎舞炊き」
かまどの炎の激しいゆらぎを再現し、底IHヒーターを独立制御することで、部分的な集中加熱を可能にした「炎舞炊き」は象印独自の炊き方です。底IHヒーターは加熱範囲を6ブロックに分け、2つのヒーターを同時加熱。縦だけでなく、横の対流を引き起こす3DローテーションIH構造を採用し、大火力で釜内を激しい対流でかき混ぜ、ふっくらとした粒感と甘み成分(甘み成分の一つである還元糖)を引き出します。
抗菌効果のある銀イオン(Ag+)を配合した立つしゃもじ、計量カップ付
選べる保温選択。40時間おいしく保温できる「極め保温」
IHと相性が良く発熱効率と蓄熱性が高い「鉄」素材を、熱伝導率の高い「アルミ」層とIHの発熱を効率よく活かし、耐久性に優れた「ステンレス」層に組み込んだ内釜です。また鉄は不純物の少ない素材に見直すことで、発熱効率を高めました

代替品

	品番 EA763AJ-61E コメント 変更点:機能面向上
---	---

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.